



MASTERCcolour CDM-Tm Mini PGJ5



MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12

Platz ist in der kleinste Nische: MASTERCcolour CDM-Tm Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der "Twist and Lock"-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Für 20W PGJ5 Lampen darf nur das elektronische Vorschaltgerät HID PV Mini PGJ5 20W von Philips verwendet werden.
- Für 35W PGJ5 Lampen darf nur das elektronische Vorschaltgerät HID PV Mini PGJ5 35W von Philips verwendet werden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | | Nennlichtausbeute (Nom) | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------|
| Socket | PGJ5 | | 77 lm/W |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] | Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere | Farbkoordinate X (Nom) | 0,434 |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 12.000 Stunde(n) | Farbkoordinate Y (nom.) | 0,398 |
| Lichttechnische Daten | | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K |
| Farbcode | 930 [CCT of 3000K] | Farbwiedergabeindex (CRI) | 91 |
| Lichtstrom | 3.000 lm | Bogenlänge O (Nom) | 4 mm |

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Betrieb und Elektrik

| | |
|----------------|--------|
| Systemleistung | 39,1 W |
| Spannung (Nom) | 96 V |

Lichtregelung und Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanik und Gehäuse

| | |
|------------------|-------|
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | T13.3 |

Genehmigung und Anwendung


| | |
|---------------------------------|---------|
| Energieeffizienzklasse | G |
| Quecksilbergehalt (max.) | 2,7 mg |
| Quecksilbergehalt (Nom) | 2,74 mg |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 40 kWh |

| | |
|----------------------------|--------|
| EPREL Registrierungsnummer | 473353 |
|----------------------------|--------|

Produktdaten



| | |
|---------------------------------|---|
| Bestell-Produktname | MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12 |
| Gesamt-Produktcode | 871150021149115 |
| Bestellcode | 21149115 |
| Material-Nr. (12NC) | 928093905130 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,006 kg |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500211491 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12 |
| EAN Umverpackung | 8711500211507 |

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | D | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|-------------------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| MASTERC CDM-Tm | 13,2 mm | 0,44 in | 4 mm | 22,3 mm | 22,9 mm | 22,6 | 52 mm |
| Mini 35W/930 PGJ5 | | | | | | mm | |
| 1CT/12 | | | | | | | |

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Lebensdauer



LDLE_CDM-Tm_35W_930_PGJ5-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5
1CT/12

