



# MASTER SON APIA Plus Xtra



## MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

### Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	38.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	3.900 lm
Nennlichtausbeute (Nom)	76,47 lm/W
Farbkoordinate X (Nom)	0,54
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	-

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	51,0 W
Spannung (Nom)	81 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	B70


Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	9,8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	9,8 mg

# MASTER SON APIA Plus Xtra

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	51 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473379
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
Gesamt-Produktcode	872790092813600
Bestellcode	92813600


Material-Nr. (12NC)	928150619835
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,045 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900928136
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8727900928143

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24



Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

# MASTER SON APIA Plus Xtra

## Lebensdauer



LDLE\_SON-APIA\_0002-Life expectancy diagram

