



MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E40
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	45.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	17.600 lm
Nennlichtausbeute (Nom)	113,64 lm/W
Farbkoordinate X (Nom)	0,535
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	-

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	154,0 W
Spannung (Nom)	97 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	BD90


Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	15,1 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	15,1 mg

MASTER SON APIA Plus Xtra

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	154 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473384
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Gesamt-Produktcode	872790092745000
Bestellcode	92745000


Material-Nr. (12NC)	928150919827
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,140 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900927450
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900927467

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON APIA Plus Xtra

Lebensdauer



LDLE_SON-APIA_0004-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

