



MASTER CityWhite CDO-ET Plus

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure ovoïde opalisée, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorces T15 sont dès lors conseillés
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.) 2800 K	
Culot	E27	Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Fonctionnement et électricité	
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	51,5 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	21 000 h	Tension (nom.)	78 V
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	828 [CCT of 2800K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	5 100 lm	Mécanique et boîtier	
Efficacité lumineuse (nominale)	99 lm/W	Finition ampoule	Verre traité
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)		
Coordonnée chromatique X	0,447		
Coordonnée chromatique Y	0,4		

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Forme de la lampe	B70
-------------------	-----

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	5,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	52 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473401

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27
-------------------------------	---------------------------------------



Nom de produit complet	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27
Code EOC	871829118563500
Code de commande	18563500
Code 12NC	928155008835
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	57,000 g
Code EAN - Produit/Boîte	8718291185635
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291185642

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	71 mm	156 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Durée de vie



LDLE_CDO-ET_0004-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

