



# MSR

## MSR 700 SA 1CT/4

The lamp's short arc and compact design helps enable a compact luminaire that provides high beam intensity, while the excellent color rendition characteristics help ensure optimal colors on stage. The highly innovative P3 technology, developed by Philips, allows MSR Short Arc lamps to be used at higher temperatures in any burning position. The result? Longer lifetime, fewer early failures and a highly consistent performance throughout the lamp's lifetime.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	GY9.5
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux	55 000 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	79 lm/W
Coordonnée chromatique X	333
Coordonnée chromatique Y	342
Température de couleur corrélée (nom.)	5600 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Longueur d'arc O (nom.)	4,0 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	700 W
Courant lampe (nom.)	11 A


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MSR 700 SA 1CT/4
Nom de produit complet	MSR 700 SA 1CT/4
Code EOC	871829122802800
Code de commande	22802800
Code 12NC	928170305115
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,020 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718291228028


Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291228035

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4,0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700 SA 1CT/4

