



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)


Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	GX10	Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Schaltzyklus	1.350	Farbwiedergabeindex (CRI)	84
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	860 lm
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Systemleistung	20,1 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Lichtstrom	860 lm	Spannung (Nom)	95 V
Lichtstärke (Nom)	1.750 cd		
Nennlichtausbeute (Nom)	50 lm/W		
Farbkoordinate X (Nom)	0,434		

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3,5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	21 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473268
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D



Abmessungsskizzen



Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D
Gesamt-Produktcode	871829120303200
Bestellcode	20303200
Material-Nr. (12NC)	928191205331
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,047 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291203032
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291203049

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Photometrische Daten





Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

MASTERCoulour CDM-Rm Elite Mini

Lebensdauer



LDLE_CDM-Rm_0003-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16
40D

