



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Die CorePro LED PL-C Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Diese Produktfamilie gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG und 230V) sowie als 4 Pin (HF: EVG und 230V) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtube überprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Socket	G24q-2	RG0	
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	50.000	Netzfrequenz	30000-80000 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	30000-80000 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Systemleistung	6,5 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (max.)	300 mA
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Lampenstrom (min.)	150 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 Grad	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom	650 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
Nennlichtausbeute (Nom)	92,31 lm/W	Spannung (Nom)	20-50 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	18 W
Farbkonsistenz	<6	Einschaltstrom am Netz	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	83	Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	-
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-	-
		Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	

CorePro LED PLC 4P

Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	EVG

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 35 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	66 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	100 mm
Kolbenform	PL-C

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	F
------------------------	---

Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS konform
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	403552
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Gesamt-Produktcode	871869654119700
Bestellcode	54119700
Material-Nr. (12NC)	929001201002
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,078 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696541197
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696541203


Abmessungsskizzen




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm

CorePro LED PLC 4P

Photometrische Daten




OSRAM PHILIPS LED | Philips Lighting B.V. | Page 11




General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Lebensdauer





LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm


CorePro LED PLC 4P

Lebensdauer



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

