



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance, sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales		Désignation de la couleur	
Culot	GU10	Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Durée de vie nominale	25 000 h	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	355 lm
Code couleur	927	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Angle du faisceau (nom.)	60 degré(s)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Flux lumineux	355 lm	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Intensité lumineuse (nom.)	400 cd	Fonctionnement et électricité	
Efficacité lumineuse (nominale)	80,61 lm/W	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Consommation électrique	4,9 W
Courant lampe (nom.)	27 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16
-------------------	-------

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391890

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D
Nom de produit complet	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D
Code EOC	871869670791300
Code de commande	70791300
Code 12NC	929001349102
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,038 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718696707913
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696707920


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Données photométriques




General Information 41 Photo Lighting 8 11 Page 17





Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

Durée de vie



25K LED

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

