




Classic filament LEDbulbs

LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Завдяки класичному успадкованому дизайну лампи Classic LEDbulbs із ниткою розжарювання поєднують у собі звичні форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Вони забезпечують гарне, декоративне тепле біле світло, заощаджуючи близько 90% витрат на електроенергію порівняно з традиційними лампами.


Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл вмикання/вимикання	20 000
Розрахований термін служби (годин)	15 000 година (-н)
Технології освітлення	LED
Інформація щодо вимірювання світлового потоку	Sphere
Світлотехнічні	
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Світловий потік	806 lm
Світловіддача (номінальна) (ном.)	115,00 lm/W
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Однорідність кольору	<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння 1 відповідно до EN 61000-3-3	

Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Експлуатаційні й електричні	
Частота лінійного сканування	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	7 W
Струм у лампі (ном.)	60 mA
Еквівалент потужності у ватах	60 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку	0,5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0,51
Напруга (ном.)	220-240 V
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	45 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi


Classic filament LEDbulbs

Фотометричні дані




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

