



CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

CorePro LEDspots-Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspots-Reflektoren bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	
Sockel	E27		345 lm
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Schaltzyklus	50.000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Systemleistung	4 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad	Lampenstrom (Nom)	33 mA
Lichtstrom	345 lm	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtstärke (Nom)	620 cd	Startzeit (Nom)	0,1 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,1 s
Nennlichtausbeute (Nom)	86,00 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	R80

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL Registrierungsnummer	397645
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten



Bestell-Produktname	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D
Gesamt-Produktcode	871869681183200
Bestellcode	81183200
Material-Nr. (12NC)	929001891502
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,144 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696811832
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696811849

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Photometrische Daten




Accent Lighting Spots – CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Spectral Power Distribution Colour – CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D


CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

