



# MASTER LEDtube EM/ Mains T8



## MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

### Varning och Säkerhet

• OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 ROT
Nominell livslängd	75 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	2 100 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	168 lm/W
Färgbeständighet	<6

Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	12,5 W
Lampström (max)	63 mA
Lampström (min)	52 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V
Kompatibilitet med drivdon	EM/nätspänning

## MASTER LEDtube EM/Mains T8

LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Ingående ström vid nätspänning	8
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A – 90	
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A – EM-drivdon utan kompensationskondensator.	115
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A – EM-drivdon med kompensationskondensator.	15
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A – 150	
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A – EM-drivdon utan kompensationskondensator.	190
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A – EM-drivdon med kompensationskondensator.	25

### Temperatur

T-Case max. (nom)	50 °C
-------------------	-------

### Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

### Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Produktens längd	1 200 mm
Lampform	T8
Nettovikt (styck)	0,230 kg

### Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	C
--------------------------	---

Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS CE-märkning KEMA Keur-certifikat ENEC-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	1206968
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,5
Stroboskopisk effekt	0,2
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C

### Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8
Fullständigt produktnamn	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8
Full EOC	871869959239400
Beskrivning av lokal kod	8297248
Beställningsnummer	929001922802
Materialnummer (12NC)	929001922802
Lokal kod	8297248
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699592394
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718699592400


## Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm

# MASTER LEDtube EM/Mains T8


## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8




General Uniform Lighting  
Page 1/1

General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

## Livslängd




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

# MASTER LEDtube EM/Mains T8

## Livslängd



FailureRate

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

