



# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	R7s
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	2 460 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	140,00 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	17,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	102 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Linéaire

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397597
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

## Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
-------------------------------	--



Nom de produit complet	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Code EOC	871869964673800
Code de commande	64673800
Code 12NC	929002016602
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,095 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718699646738
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699646745

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830


# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



LEDspot R7S 230V

