



# MASTER Value LEDtube T8



## MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8

Solution LED performante, le tube LED professionnel MASTER Value est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 utilisant un ballast EM ou pour une installation directement sur le secteur. Ce produit offre une combinaison optimale de valeur et de performance, pour une utilisation dans toutes les applications d'éclairage général, de bureau, d'industrie, de vente au détail et d'hôtellerie. La conception unique de ce tube lumineux LED T8 offre une large compatibilité, une sécurité et une installation rapide, ainsi que des économies d'énergie instantanées.

### Données du produit

Informations générales		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,4
Durée de vie nominale	60 000 h	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Nombre de cycles d'allumage	200 000	<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Type de lampe	LED	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Consommation électrique	20,5 W
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Courant lampe (max.)	97 mA
Angle du faisceau (nom.)	190 degré(s)	Courant lampe (min.)	89 mA
Flux lumineux	2 900 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	141,00 lm/W	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Facteur de puissance (fraction)	0,9
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Tension (nom.)	220-240 V
Cohérence des couleurs	<6	Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	58 W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Courant d'appel sur secteur	8,2
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	75
Valeur de scintillement (PstLM)	1		

# MASTER Value LEDtube T8

Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	75
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	10
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	120
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	120
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	16
Compatibilité des ballasts	EM/Secteur

## Température

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	65 °C

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	1 500 mm
Forme de la lampe	T8


## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS TUV Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	21 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1095868
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8
Nom de produit complet	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8
Code EOC	871869964691200
Code de commande	64691200
Code 12NC	929002021702
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,270 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718699646912
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699646929



## Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm HO	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
20.5W 830 T8					


# MASTER Value LEDtube T8

## Données photométriques




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8



FailureRate


# MASTER Value LEDtube T8

## Durée de vie



LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8



Life Expectancy Diagram

