



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	E27	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Durée de vie nominale	15 000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Type de lampe	LED	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Référence de mesure de flux	Sphere	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	1 521 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Efficacité lumineuse (nominale)	144 lm/W	Consommation électrique	10,5 W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Courant lampe (nom.)	90 mA
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Puissance équivalente	100 W
Cohérence des couleurs	<6	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.52
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387430
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit



Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG
Code EOC	871951434710600
Code de commande	34710600
Code 12NC	929002026292
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0.028 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514347106
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514347113

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60
840CLG

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60
840CLG



CLA LEDBulb ND E27

