



Bombillas LED CorePro Glass

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Con un diseño tradicional clásico, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan el recambio por LED, estas bombillas LED CorePro de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz en un estilo vintage. Iluminación LED CorePro con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	1.521 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	144,00 lm/W
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	10,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	90 mA
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,52
Voltaje (nom.)	220-240 V

Bombillas LED CorePro Glass

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	55 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
------------------------	------

Forma de la bombilla	A60
----------------------	-----

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
--------------------------------	---

Consumo energético kWh/1000 h	11 kWh
-------------------------------	--------

Número de registro EPREL	387431
--------------------------	--------

Marca CE	Sí
----------	----

Conforme con EU RoHS	Sí
----------------------	----

EyeComfort	Sí
------------	----

Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG
-------------------------------	--

Nombre completo del producto	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG
------------------------------	--

Full EOC	871951436128700
----------	-----------------

Código de pedido	36128700
------------------	----------

Código 12NC	929002026402
-------------	--------------

Cantidad por paquete	1
----------------------	---


Peso neto (pieza)	0,030 kg
-------------------	----------

EAN/UPC - Producto/Caja	8719514361287
-------------------------	---------------

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
--	----



Embalaje con código EAN/UPC	8719514361294
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Bombillas LED CorePro Glass

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Vida útil



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

