



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	1 521 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	144,00 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Cohérence des couleurs	<6

Fonctionnement et électricité	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffe à 60 %	0,4 s

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Facteur de puissance (fraction)	0.52
Tension (nom.)	230 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387432
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Nom de produit complet	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Code EOC	871951437755400
Code de commande	37755400
Code 12NC	929002026592
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0.030 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8719514377554
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514377561

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



© Philips Lighting B.V. 2023

General uniform lighting - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Durée de vie



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

