



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	E14	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Durée de vie nominale	15 000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Type de lampe	LED	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Référence de mesure de flux	Sphere	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	806 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Efficacité lumineuse (nominale)	124,00 lm/W	Consommation électrique	6,5 W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Courant lampe (nom.)	50 mA
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Puissance équivalente	60 W
Cohérence des couleurs	<6	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.55
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	B35

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825176
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Nom de produit complet	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Code EOC	871951434752600
Code de commande	34752600
Code 12NC	929002028392
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,012 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514347526
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514347533


Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament


Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG



Life Expectancy Diagram

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

