



# Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

## MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance, sans transiger sur la qualité de lumière

### Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

### Données du produit

Informations générales		Désignation de la couleur	
Culot	GU10	Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Durée de vie nominale	25 000 h	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	575 lm
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Flux lumineux	575 lm	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Intensité lumineuse (nom.)	850 cd	Fonctionnement et électricité	
Efficacité lumineuse (nominale)	92,00 lm/W	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

## Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Consommation électrique	6,2 W
Courant lampe (nom.)	33 mA
Puissance équivalente	80 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.88
Tension (nom.)	220-240 V

### Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

### Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16
-------------------	-------

### Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391912

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui


### Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

### Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D
Nom de produit complet	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D
Code EOC	871869970525100
Code de commande	70525100
Code 12NC	929002068402
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,038 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718699705251
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696707982

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm



## Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

