

MasterConnect LEDtube EM/secteur T8



MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8

Présentation des tubes LED MasterConnect, lampes T8 rétrofit intelligentes qui permettent une mise à niveau simplifiée et transparente vers l'éclairage connecté. Avec une application intuitive procédez simplement à la configuration de barres lumineuses LED MasterConnect afin de maximiser les économies d'énergie, tout en offrant un éclairage sans fil et automatisé pour plus de confort. En outre, ces tubes sont entièrement évolutifs. Si vous souhaitez bénéficier d'autres avantages (télécommande ou tableau de bord de gestion, par exemple), il vous suffit de conserver vos lampes actuelles et d'ajouter une passerelle pour accéder à tous les avantages d'un système basé sur le cloud. Il n'existe pas de meilleur moyen de faire passer les solutions d'éclairage au niveau supérieur.

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		148 lm/W
Durée de vie nominale	60 000 h	Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Nombre de cycles d'allumage	200 000	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Type de lampe	LED	Cohérence des couleurs	<6
Référence de mesure de flux	Sphere	Indice de rendu de couleur (IRC)	83
Données techniques de l'éclairage		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Flux lumineux	3 700 lm	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RGO

MasterConnect LEDtube EM/secteur T8

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	25 W
Courant lampe (max.)	117 mA
Courant lampe (min.)	108 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	58 W
Courant d'appel sur secteur	9
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	73
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	73
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	15
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	116
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	116
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	24
Compatibilité des ballasts	EM/Secteur

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	65 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Variateur sans fil
------------------------------------	--------------------

Mécanique et boîtier

Longueur du produit	1 500 mm
Forme de la lampe	T8


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	25 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	406202
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8
Nom de produit complet	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8
Code EOC	871869966976800
Code de commande	66976800
Code 12NC	929002210802
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0.450 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718699669768
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699669775


Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm

MasterConnect LEDtube EM/secteur T8


Données photométriques



General uniform lighting - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8




Spectral Power Distribution Colour - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8




Light Distribution Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8

Durée de vie





FailureRate



LifetimeVsTc


MasterConnect LEDtube EM/secteur T8

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8

Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8



Life Expectancy Diagram

