



Luz empotrable externa fina DL252

DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk

Luz empotrable externa fina DL252, 12 W, 900 lm, 3000 K, Haz de luz ancho, Blanco

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea		50 or 60 Hz
Fuente de luz reemplazable	No	Frecuencia de entrada		50 o 60 Hz
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Corriente de irrupción		25 A
Controlador incluido	Sí	Tiempo de irrupción		0,25 ms
Ciclo del interruptor	12.500	Consumo de energía		12 W
Lighting Technology	LED	Factor de potencia (fracción)		0.5
Información técnica sobre la luz		Conexión		Unidad de conexiones de 2 polos
Flujo luminoso	900 lm	Cable		Cable de 0,2 m sin enchufe
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75,00 lm/W	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)		65
Temperatura de color correlacionada	3000 K	Temperatura		
Índice de producción de color (IRC)	80	Rango de temperatura ambiente		-20 a +40 °C
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido	Controles y atenuación		
Tipo óptico	Haz de luz ancho	Regulable		No
Ampliación de haz de luz de la luminaria	110°	Controlador/unidad de potencia/ transformador		Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Operación y aspectos eléctricos				
Voltaje de entrada	110 a 240 V			

Luz empotrable externa fina DL252

Salida luminica constante	No
---------------------------	----

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Metal
Material del reflector	-
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Polipropileno
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Longitud total	170 mm
Ancho total	170 mm
Altura total	20 mm
Diámetro total	170 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	20 x 170 x 170 mm
	0,307 kg

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK01 [0.15 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Periodo de garantía	1 años
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
	2 años
EyeComfort	Sí

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%


Cromaticidad inicial	(0.440, 0.403) <6
Tolerancia del consumo de energía	+10%/-20%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0,05 %
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)

Condiciones de aplicación	
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
Nombre del producto completo	DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
Full EOC	871869973428200
Descripción de código local	DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
Código del pedido	929002322501
N.º de material (12NC)	929002322501
Código local	929002322501
Numerador: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,220 kg
EAN/UPC: producto/caja	8718699734282
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718699734299

Plano de dimensiones




Luz empotrable externa fina DL252

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6'' WV 1pk



General uniform lighting - DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6'' WV 1pk

Vida útil



L70B-50 25K-LED

