



# Luz empotrable externa fina DL252

## DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk

Luz empotrable externa fina DL252, 12 W, 900 lm, 3000 K, Haz de luz ancho, Blanco

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

### Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea	
Fuente de luz reemplazable	No		50 or 60 Hz
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Controlador incluido	Sí	Corriente de irrupción	25 A
Ciclo del interruptor	12.500	Tiempo de irrupción	0,25 ms
Lighting Technology	LED	Consumo de energía	12 W
Información técnica sobre la luz		Factor de potencia (fracción)	0.5
Flujo luminoso	900 lm	Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75,00 lm/W	Cable	Cable de 0,2 m sin enchufe
Temperatura de color correlacionada	3000 K	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	65
Índice de producción de color (IRC)	80	Temperatura	
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido	Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Tipo óptico	Haz de luz ancho	Controles y atenuación	
Ampliación de haz de luz de la luminaria	110°	Regulable	No
Operación y aspectos eléctricos		Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Voltaje de entrada	110 a 240 V		

## Luz empotrable externa fina DL252

Salida luminica constante	No
---------------------------	----

### Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Metal
Material del reflector	-
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Polipropileno
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Longitud total	167 mm
Ancho total	167 mm
Altura total	20 mm
Diámetro total	167 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	20 x 167 x 167 mm 0,307 kg

### Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK01 [0.15 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Periodo de garantía	1 años
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
	2 años
EyeComfort	Sí

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%
-------------------------------	-----------

Cromaticidad inicial	(0.440, 0.403) <6
Tolerancia del consumo de energía	+10%/-20%

### Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0,05 %
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)


### Condiciones de aplicación

Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
---	----

### Información del producto



Nombre del producto del pedido	DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
Nombre del producto completo	DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
Full EOC	871869973434300
Descripción de código local	DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
Código del pedido	929002322801
N.º de material (12NC)	929002322801
Código local	929002322801
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,250 kg
EAN/UPC: producto/caja	8718699734343
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718699734350

## Plano de dimensiones



# Luz empotrable externa fina DL252

## Datos fotométricos



General uniform lighting - DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk

Light Distribution Diagram - DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk

## Lifetime



L70B-50 25K-LED

