




Luminária externo fina DL252

DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk

Luminária externo fina DL252, 12 W, 900 lm, 6500 K, Facho aberto, Branco

Uma família completa que oferece iluminação superior com uniformidade e segurança ótimas. Escolha a melhor opção para cada projeto, entre vários pacotes de lúmen/potência, e aproveite um desempenho confiável e excelente sem manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Driver incluído	Sim
Ciclo de comutação	12.500
Lighting Technology	LED
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	900 lm
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75,00 lm/W
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Color rendering index (CRI)	80
Cor da fonte de luz	Luz natural 865
Tipo de ótica	Facho aberto
Propagação do feixe de luz da luminária	110°

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	110 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50º ou 60º Hz
Corrente de irrupção	25 A
Tempo de irrupção	0,25 ms
Consumo de energia	12 W
Fator de potência (fração)	0.5
Conexão	Unidade de conexão de 2 polos
Cabo	Cabo de 0,2 m sem plugue
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	65
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não

Luminária externo fina DL252

Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Metal
Material refletor	-
Material de óptica	Poliestireno
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polipropileno
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento geral	167 mm
Largura total	167 mm
Altura geral	20 mm
Diâmetro total	167 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	20 x 167 x 167 mm
	0.307 kg

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK01 [0,15 J]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Período de garantia	1 anos
Compatível com EU RoHS	Sim
	2 anos
EyeComfort	Sim

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+10%/-15%
Cromaticidade inicial	(0.313, 0.337) <6
Tolerância de consumo de energia	+10%/-20%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do controlador a 5000 h	0,05 %
Vida útil média L70B50	25.000 hora(s)


Condições de aplicação

Adequado para uma comutação aleatória	N
---------------------------------------	---

Dados do produto



Nome de produto da encomenda	DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk
Nome do produto completo	DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk
Full EOC	871869973438100
Descrição do código local	Luminária Emb Quad DL252 12W 900lm F
Código de encomenda	929002323001
Nº do material (12NC)	929002323001
Código local	929002323001
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Peso líquido (peça)	0,245 kg
EAN/UPC - produto/caixa	8718699734381
Numerador SAP — Embalagens por exterior	20
EAN/UPC – caixa	8718699734398

Desenho dimensional



Luminária externo fina DL252


Dados fotométricos



General uniform lighting - DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk

Light Distribution Diagram - DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk

Vida útil



L70B-50 25K-LED

