



## BR/R LED

### 15BR30/PER/927/P/E26/WG/HO/T20 4/1PF

Las lámparas LED Philips BR con regulación de intensidad y tecnología AirFlux ofrecen una luz tenue y difusa, y una regulación de intensidad suave para reducir el reflejo. El diseño elegante y liviano es ideal para la iluminación descendente.

#### Datos del producto


| Información general                             |                                   | Temperatura                                     |                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tapa-base                                       | E26 [Single Contact Medium Screw] | Equivalente en potencia en vatios               | 100 W                                          |
| Vida útil nominal                               | 15,000 hora(s)                    | Tiempo de inicio (nominal)                      | 0.5 s                                          |
| Ciclo del interruptor                           | 50,000                            | Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s                                          |
| Vida útil promedio (horas)                      | 15,000 hora(s)                    | Factor de potencia (fracción)                   | 0.7                                            |
| Lighting Technology                             | LED                               | Voltaje (nominal)                               | 120 V                                          |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE          | Sí                                | Controles y atenuación                          |                                                |
| Información técnica sobre la luz                |                                   | Regulable                                       | Solo con reguladores de intensidad específicos |
| Código de color                                 | 922-927 [CCT of 2200K-2700K]      | Mecánica y carcasa                              |                                                |
| Código de color                                 | 922-927 [CCT of 2200K-2700K]      | Acabado de la luz                               | Blanco                                         |
| Ángulo de haz (nominal)                         | 110 °                             | Material del foco                               | Plástico                                       |
| Flujo luminoso                                  | 1,400 lm                          | Forma del foco                                  | BR30                                           |
| Designación de color                            | Resplandor cálido (WG)            | Aprobación y aplicación                         |                                                |
| Temperatura de color correlacionada             | 2200 2700 K                       | Certificaciones Energy                          | Energy Star                                    |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)          | 93 lm/W                           | EyeComfort                                      | Sí                                             |
| Consistencia de color                           | < 4                               |                                                 |                                                |
| Índice de producción de color (IRC)             | 90                                |                                                 |                                                |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %                              |                                                 |                                                |
| Operación y aspectos eléctricos                 |                                   |                                                 |                                                |
| Frecuencia de entrada                           | 60 Hz                             |                                                 |                                                |
| Consumo de energía                              | 15 W                              |                                                 |                                                |
| Corriente de la lámpara (nominal)               | 125 mA                            |                                                 |                                                |

BR/R LED

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Cumple con el T20                    | Yes                                  |
| <b>Condiciones de aplicación</b>     |                                      |
| se puede usar en luminarias cerradas | Yes                                  |
| <b>Información del producto</b>      |                                      |
| Nombre del producto del pedido       | 15BR30/PER/927/P/E26/WG/HO/T20 4/1PF |
| Nombre del producto completo         | 15BR30/PER/927/P/E26/WG/HO/T20 4/1PF |


|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Código del pedido                    | 929002351433   |
| N.º de material (12NC)               | 929002351433   |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1              |
| EAN/UPC: producto/caja               | 046677571474   |
| Numerador: paquetes por caja externa | 4              |
| EAN/UPC - Caja                       | 50046677571479 |

Plano de dimensiones




| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| 15BR30/PER/927/P/E26/WG/HO/T20 4/1PF | 94 mm | 130 mm |

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 15BR30/PER/927/P/E26/WG/HO/T20 4/1PF



General uniform lighting - 15BR30/PER/927/P/E26/WG/HO/T20 4/1PF

## BR/R LED

### Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - 15BR30/PER/927/P/E26/WG/HO/T20

4/1PF

