



Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G

Dotées d'un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales		Désignation de la couleur	
Culot	E27	Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Durée de vie nominale	15 000 h	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Référence de mesure de flux	Sphere	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Valeur de scintillement (PstLM)	1
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Flux lumineux	2 452 lm	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Efficacité lumineuse (nominale)	144,00 lm/W	Fonctionnement et électricité	
		Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	17 W
Courant lampe (nom.)	140 mA
Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	60 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A67

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	17 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374898

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G
Code EOC	871951434659800
Code de commande	34659800
Code 12NC	929002372402
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,040 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8719514346598
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514346604



Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G	70 mm	121 mm


Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

