



# Other LEDtube



## LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Philips LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	S14S [S14s]
Durée de vie nominale	30 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale (heures)	30 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	140 degré(s)
Flux lumineux	375 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	107,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	0,1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,1


Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	3,5 W
Courant lampe (nom.)	32 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A –	159
Secteur	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast	220
EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast	30
EM avec culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	306
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast	330
EM sans culot comp.	

## Other LEDtube

Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast	49
EM avec culot comp.	
<b>Température</b>	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	30 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Longueur du produit	500 mm
Forme de la lampe	Autre
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	F
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Marquage CE Certificat KEMA Keur



Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387350
EyeComfort	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
Nom de produit complet	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
Code EOC	871951426358100
Code de commande	26358100
Code 12NC	929002444301
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514263581
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514263598

## Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Spectral Power Distribution Colour - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

# Other LEDtube

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4


## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4



Life Expectancy Diagram - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4




Life Expectancy Diagram - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4



Lumen Maintenance Diagram - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

## Other LEDtube

### Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

