



Luz empotrable externa fina DL252

DL252 G2 SF RD LED 900 30K 12W 6" WW

Luz empotrable externa fina DL252, 12 W, 900 lm, 3000 K, Haz de luz ancho, Blanco

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea		50 or 60 Hz
Fuente de luz reemplazable	No	Frecuencia de entrada		50 o 60 Hz
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Corriente de irrupción		25 A
Controlador incluido	Sí	Tiempo de irrupción		0,25 ms
Ciclo del interruptor	12.500	Consumo de energía		12 W
Lighting Technology	LED	Factor de potencia (fracción)		0.5
Información técnica sobre la luz		Conexión		Unidad de conexiones de 2 polos
Flujo luminoso	900 lm	Cable		Cable de 0,2 m sin enchufe
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75,00 lm/W	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)		65
Temperatura de color correlacionada	3000 K	Temperatura		
Índice de producción de color (IRC)	80	Rango de temperatura ambiente		-20 a +40 °C
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido	Controles y atenuación		
Tipo óptico	Haz de luz ancho	Regulable		No
Ampliación de haz de luz de la luminaria	110°	Controlador/unidad de potencia/ transformador		Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Operación y aspectos eléctricos				
Voltaje de entrada	110 a 240 V			

Luz empotrable externa fina DL252

Salida luminica constante	No
---------------------------	----

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Metal
Material del reflector	-
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Polipropileno
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Longitud total	161 mm
Ancho total	161 mm
Altura total	28 mm
Diámetro total	161 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	28 x 161 x 161 mm
	0,28 kg

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK01 [0.15 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Periodo de garantía	1 años
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
	2 años
EyeComfort	Sí


Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%
Cromaticidad inicial	(0.440, 0.403) <6
Tolerancia del consumo de energía	+10%/-20%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0,05 %
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)

Condiciones de aplicación	
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No



Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DL252 G2 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV
Nombre del producto completo	DL252 G2 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV
Full EOC	871869974887600
Código del pedido	929002634901
N.º de material (12NC)	929002634901
Numerador: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,280 kg
EAN/UPC: producto/caja	8718699748876
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718699748883

Plano de dimensiones



Luz empotrable externa fina DL252


Datos fotométricos



General uniform lighting - DL252 G2 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV

Light Distribution Diagram - DL252 G2 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV

Vida útil



L70B-50 25K-LED

