



Luz empotrable externa fina DL252

DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WW

Luz empotrable externa fina DL252, 12 W, 900 lm, 3000 K, Haz de luz ancho, Blanco

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Datos del producto


Información general			
Fuente de luz reemplazable	No	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Controlador incluido	Sí	Corriente de irrupción	25 A
Ciclo del interruptor	12.500	Tiempo de irrupción	0,25 ms
Lighting Technology	LED	Consumo de energía	12 W
Información técnica sobre la luz		Factor de potencia (fracción)	0.5
Flujo luminoso	900 lm	Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75,00 lm/W	Cable	Cable de 0,2 m sin enchufe
Temperatura de color correlacionada	3000 K	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	65
Índice de producción de color (IRC)	80	Temperatura	
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido	Rango de temperatura ambiente	
Tipo óptico	Haz de luz ancho		
Ampliación de haz de luz de la luminaria	110°	Controles y atenuación	
Operación y aspectos eléctricos		Regulable	
Voltaje de entrada	110 a 240 V	Controlador/unidad de potencia/ transformador	
		Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)	

Luz empotrable externa fina DL252

Salida luminica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Metal
Material del reflector	-
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Polipropileno
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Longitud total	160 mm
Ancho total	160 mm
Altura total	28 mm
Diámetro total	160 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	28 x 160 x 160 mm
	0,331 kg
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK01 [0.15 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Periodo de garantía	1 años
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
	2 años
EyeComfort	Sí



Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%
Cromaticidad inicial	(0.440, 0.403) <6
Tolerancia del consumo de energía	+10%/-20%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0,05 %
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)
Condiciones de aplicación	
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV
Nombre del producto completo	DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV
Full EOC	871869974893700
Código del pedido	929002635201
N.º de material (12NC)	929002635201
Numerador: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,330 kg
EAN/UPC: producto/caja	8718699748937
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718699748944

Plano de dimensiones



Luz empotrable externa fina DL252


Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6'' WV

General uniform lighting - DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6'' WV

Vida útil



L70B-50 25K-LED

