

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED

Date tehnice lumină	
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	330 °
Flux luminos	300 lm
Denumirea culorii	1800
Randament luminos (nominal) (nom.)	66 lm/W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	1800 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	4,5 W
Curent lampă (nom.)	40 mA
Echivalent putere	28 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,7
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
Maximum T-case (nom.)	45 °C

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Chihlimbar
Material bec	Sticlă
Formă bec	G200

Aprobare și aplicație

Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Inovații LED	EyeComfort


Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
---	----

Date despre produs



Nume comandă produs	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND
Numele complet al produsului	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND
Full EOC	871951431384200
Cod de comandă	31384200
Număr material (12NC)	929002983901
Numărător – Cantitate per pachet	1
Greutate netă (bucată)	0,360 kg
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514313842
Numărător SAP – Pachete per exterior	2
EAN/UPC – Cutie	8719514313859

Cote



Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	202 mm	286 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND


Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

