



MASTER Glass LED-Lampen

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

Diese MASTER Filament-Glühlampen mit klassischem Design aus Glas vereinen die vertrauten Formen von Glühfaden-Glaskolben mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen aus Glas sind ideal, um eine gemütliche Atmosphäre für den Kunden zu schaffen und bieten eine hervorragende Lichtqualität. MASTER-Glühlampen aus Glas können auf verschiedene Lumen-Werte und Farbtemperaturen gedimmt werden (dimmbare Glas-LED-Lampen). Sie bieten außerdem erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Lampen 30 % weniger Energie verbrauchen. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden verringern diese dimmbaren Glas-LED-Lampen auch die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	E27		70 %
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9
Schaltzyklus	20.000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	470 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)	Systemleistung	3,4 W
Nennlichtausbeute (Nom)	138 lm/W	Lampenstrom (Nom)	24 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K	Äquivalente Leistung	40 W
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	90	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s

MASTER Glass LED-Lampen

Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.6
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A60
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1109129
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja



EyeComfort	Ja
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
Gesamt-Produktcode	871951444967100
Bestellcode	44967100
Material-Nr. (12NC)	929003009982
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0.030 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514449671
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514449688

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

MASTER Glass LED-Lampen

Photometrische Daten



General uniform lighting - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

