



MASTER LEDbulb - Glas

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie in glazen LED-lampen. Ze zijn ideaal om een gezellige sfeer te creëren voor klanten en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. MASTER lampen kunnen naar verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen worden gedimd (dimbare, glazen LED-lampen). Ze leveren ook aanzienlijke energiebesparingen op en gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen. Met een levensduur van 25.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstroom	470 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138 lm/W
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom)	2200 2700 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,4 W
Lampstroom (nom.)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,6
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C


MASTER LEDbulb - Glas

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A60
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	1109129
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
Volledige productnaam	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
Full EOC	871951444967100
Bestelcode	8719514449671
Materiaalnr. (12NC)	929003009982
Lokale code	44967100
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	0,030 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449671
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514449688

Maatschets




Product	D	C
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27
927A60CL G



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

MASTER LEDbulb - Glas


Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

General uniform lighting - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

