



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Hotel- und Gastgewerbe wie im eigenen Heim. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	G53	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	620 lm
Nennlebensdauer	40.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Schaltzyklus	50.000	Betrieb und Elektrik	
Beleuchtungstechnologie	LED	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Systemleistung	10,8 W
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Lampenstrom (Nom)	1.000 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad	Äquivalente Leistung	50 W
Lichtstrom	620 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstärke (Nom)	1.200 cd	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Nennlichtausbeute (Nom)	57 lm/W	Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		
Farbkonsistenz	<4		
Farbwiedergabeindex (CRI)	95		

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	AR111
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	11 kWh
EPREL Registrierungsnummer	648252
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja


Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D
Gesamt-Produktcode	871951433401400
Bestellcode	33401400
Material-Nr. (12NC)	929003043702
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,160 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514334014
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514334021

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	111 mm	61 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D



Light Distribution Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D



MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Photometrische Daten



Accent Lighting Spots - MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D

