



Ledinaire Einbaudownlight

DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Ledinaire Einbaudownlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Abstrahlungswinkel (60°), Schwarz, IP20/54

Das Ledinaire Einbaudownlight bietet hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz und visuellen Komfort bei einem gleichzeitig niedrigem Preis. Erhältlich in zwei Größen (150mm und 200 mm), mit zwei Lichtstrom-Optionen (1.200 lm und 2.400 lm) und zwei Lichtfarben (3.000K und 4.000K) für unterschiedliche Anwendungen. Die professionelle Wahl für alltägliche Beleuchtungsprojekte.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbe der Lichtquelle	
Lichtquelle austauschbar	Nein		840 Neutralweiß
Anzahl Vorschaltgeräte	4 Einheiten	Optik	Abstrahlungswinkel (60°)
Betriebsgerät inklusive	Ja	Abstrahlungswinkel Leuchte	60°
Beleuchtungstechnologie	LED	CEN-Wert (Unified Glare Rating)	19
Value Ladder	Good	Klirrfaktor	20 %
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Lichtstrom	2.400 lm	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Nennlichtausbeute (Nom)	94,00 lm/W	Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Einschaltstrom	7,65 A
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,1	Einschaltzeit	0,18 ms
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,1	Systemleistung	24 W
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
		Elektrischer Anschluss	2-poliger Anschlussblock

Ledinaire Einbaudownlight

Kabel	Kabel 0,25 m mit Schnellsteckverbinder, 3-polig
-------	---

Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	122
--	-----

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
----------------------------	----------------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil (Ein/Aus)
Konstanter Lichtstrom	Nein

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Kunststoff
Reflektor-Material	Polykarbonat
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Stahl
Gehäusefarbe	Schwarz
Veredelung optische Abdeckung	Matt
Gesamte Länge	225 mm
Gesamte Breite	225 mm
Gesamte Höhe	100 mm
Gesamter Durchmesser	225 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	100 x 225 x 225 mm

Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP20/54 [Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, sprühwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
-------------------------	--

CE-Zeichen	Ja
------------	----

Garantiedauer	3 Jahre
---------------	---------

EU RoHS-konform	Ja
-----------------	----

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0,6 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L65


Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
---	------

Produktdaten

Bestell-Produktname	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU
Gesamtbezeichnung des Produkts	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU
Gesamt-Produktcode	871951435404300
Bestellcode	35404300
Material-Nr. (12NC)	929003165632
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0.600 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514354043
Zähler – Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8719514354050



Abmessungsskizzen



Cut-out hole diameter - Ø200mm

Ledinaire Einbaudownlight

Photometrische Daten



General uniform lighting - DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Light Distribution Diagram - DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

