



# Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5



## Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5

Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes d'éclairage T5 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Avec des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue, ces tubes LED T5 constituent le choix idéal pour toutes les applications exigeantes.

### Données du produit

Informations générales		Cohérence des couleurs	
Culot	G5		<6
Durée de vie nominale	60 000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de cycles d'allumage	50 000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type de lampe	LED	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RGO
Référence de mesure de flux	Sphere		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Fréquence linéaire	10K to 120K Hz
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)	Fréquence d'entrée	10K à 120K Hz
Flux lumineux	1 600 lm	Consommation électrique	10,5 W
Efficacité lumineuse (nominale)	152 lm/W	Courant lampe (max.)	350 mA
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Courant lampe (min.)	80 mA
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
		Facteur de puissance (fraction)	0,9

## Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Tension (nom.)	30-120 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	24 W
Courant d'appel sur secteur	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Compatibilité des ballasts	HF

### Température

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	55 °C

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui – Vérifier la compatibilité du ballast
------------------------------------	--

### Mécanique et boîtier


Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	600 mm

Forme de la lampe	T5
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1407659
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

### Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5
Nom de produit complet	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5
Code EOC	872016916311900
Code de commande	16311900
Code 12NC	929003596402
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,085 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8720169163119
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169163126


## Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

# Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5


## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5

## Durée de vie



FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5


# Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

