



# MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

## MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Det här är den mest effektiva LED-kronljuslampan från varumärket Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytetscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

### Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	485 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	2,3 W
Lampström (nom)	25 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,014 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1442634
CE-märkning	Ja
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
Fullständigt produktnamn	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
Full EOC	872016918899000
Beskrivning av lokal kod	8298760
Beställningsnummer	929003626202
Materialnummer (12NC)	929003626202
Lokal kod	8298760
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169188990
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169189003

## Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE


# MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

