



Ampoule LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE

Il s'agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	50 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	1 535 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80


LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7,3 W
Courant lampe (nom.)	71 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,4


Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	70 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A60
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1543863
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

Schéma dimensionnel



Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE
Nom de produit complet	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE
Code EOC	872016925428200
Code de commande	25428200
Code 12NC	929003703702
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,039 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8720169254282
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169254299


Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	60 mm	104 mm



General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE


Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830
A60 CL GUE

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL
GUE

