

# PHILIPS

Filament-Lampe,  
transparent, 40W A60 E27

Ultraeffizient

2700 K

485 lm

50000 Stunden



8720169187498



## Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Hochmoderne Philips LED-Lampen sind eine gute Lichtlösung für alltägliche Aktivitäten in Innenräumen. Sie bringen sofortige Energieeinsparungen ohne Abstriche an der Lichtqualität. Außerdem müssen die Lampen nicht mehr so häufig gewechselt werden.

### Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

### Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Energieeinsparung von bis zu 90 %
- Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre

# Besonderheiten

## Für das schonen deiner Augen entwickelt



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

## Energieeinsparung von bis zu 90 %



Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Ersetze Deine vorhandenen Glühlampen oder Halogenlampen und spare sofort über 90 % Energie.

## Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre



Mit einer Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden reduziert sich der Aufwand durch häufiges Austauschen Deiner Lampen. So kannst Du mehr als 50 Jahre lang eine perfekte Lichtlösung genießen.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: E27
- dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: Klar
- Kolbenmaterial: Glas

## Lampenabmessungen

- Höhe: 10,4 cm
- Breite: 6 cm

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 50.000 Stunde(n)

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 485 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: UltraEfficient, EyeComfort

#### Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 210 lm/W

#### Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169187498
- Artikelnr.: 872016918749800
- Produkttitel: LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE SRT4

#### Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.4
- Spannung: AC 220-240 V
- Wattleistung: 2,3 W
- Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): A

#### Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 10,4 cm

#### Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer: 1442600

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169187498
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Bruttogewicht: 0,05 kg
- Höhe: 14,6 cm
- Länge: 6,5 cm
- Breite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-03-11  
Version: 0.452

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.