

# PHILIPS

UltraEfficient Spot  
50W PAR16 GU10

Ultraeffizient

4000 K

375 lm

50000 Stunden

Dimmfunktion



8720169307902



## UltraEfficient Spot, nachhaltige Lampe mit Dimmfunktion

Die äußerst langlebigen Philips LED-Spots liefern ein gerichtetes helles Licht und sparen bis zu 47 % Energie. Dieser Spot ist der perfekte, langlebige Ersatz für 50-W-Spots mit GU5.3-Sockel.

### **Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen**

- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Halogenlampen

### **Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung**

- Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre

### **Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet**

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

# Besonderheiten

## Ersetzt herkömmliche Halogenlampen



Mit ihrem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist dies eine moderne und zugleich energiesparende LED-Lampe. Der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Halogenlampen.

## Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre

Mit einer Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden reduziert sich der Aufwand durch häufiges Austauschen Deiner Lampen. So kannst Du mehr als 50 Jahre lang eine perfekte Lichtlösung genießen.

## Gestaltet für Ihren Sehkomfort



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst Du Deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für Dein Zuhause einrichten.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Reflektor, Richtwirkung
- Sockel: GU10
- dimmbar: Nur mit bestimmten Dimmern
- Kolbenausführung: Klar
- Kolbenmaterial: Glas

## Lampenabmessungen

- Höhe: 5,4 cm
- Breite: 5 cm

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 50.000 Stunde(n)

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nomineller Lichtstrom: 375 lm

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort, UltraEfficient

## Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 178 lm/W

#### Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169307902
- Artikelnr.: 872016930790200
- Produkttitel: LEDClassic 50W GU10 CW 36D DIM UE SRT4

#### Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: AC 220-240 V
- Wattleistung: 2,1 W
- Äquivalente Wattleistung: 50 W

#### Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 5,4 cm

#### Nennwerte

- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 650 cd

#### Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169307902
- Nettogewicht: 0,22 kg
- Bruttogewicht: 0,29 kg
- Höhe: 12,7 cm
- Länge: 5,3 cm
- Breite: 6,3 cm
- Material-Nummer (12NC): 929003796101



Ausstellungsdatum:  
2024-09-10  
Version: 0.96

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.