



L'ÉCLAIRAGE À DES PRIX IMBATTABLES

Nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur rapport qualité/prix pour l'ensemble de notre gamme de produits LED MAZDA.

**ÉCLAIREZ BIEN
DÉPENSEZ MOINS**





L'ÉCLAIRAGE QUI NE COÛTE PAS LES YEUX DE LA TÊTE

Nous proposons à nos clients des produits LED efficaces, fiables et durables à des prix avantageux. Le choix de la durabilité et de la qualité professionnelle à moindre coût.

SOMMAIRE

- 06 LUMINAIRES LED D'INTÉRIEUR
- 14 LUMINAIRES LED D'EXTÉRIEUR
- 20 LAMPES LED STANDARDS
- 28 LAMPES LED FLAMMES ET SPHÉRIQUES
- 36 LAMPES LED SPOTS
- 40 LAMPES LED TUBES

LUMINAIRES

LA CONFIANCE N'A PAS DE PRIX SAUF QUAND IL S'AGIT DE MAZDA

Lorsqu'il s'agit de développer nos luminaires, nous utilisons la dernière technologie LED pour garantir une excellente qualité de lumière, une longue durée de vie et un haut niveau d'efficacité pour des économies d'énergie immédiates. Notre large gamme de produits vous permet de profiter de ces avantages pour n'importe quelle application, à l'intérieur comme à l'extérieur.



PANEL LED

LUMINAIRES D'INTÉRIEUR



Applications générales

Economies d'énergie

Faible Eblouissement UGR<19 compatible pour les bureaux

Rapide à installer : connecteur sans outils inclus



50 000 h L50
35 000 h L70



Non gradable



Garantie



IP20

Désignation	Flux	Puissance	Efficacité lumineuse	Temp. de couleurs	Plage de temp. d'utilisation	Dimensions	Classe électrique	UGR	Code
	lm	W	Lm/W	K	°C	LxIxH - mm			
MAZDA G2 RC007B 32S/840 PSU W60L60 OC FR	3200	32	100	4000	-10 à +35	600x600x34	II	19	73236099


Filin de sécurité inclus

Désignation	Accessoire de montage	Code
RC059Z SMB W60L60	Cadre saillie	75217799
RC159Z Suspension set SME-2 WH	Kit de suspension	75251199
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	Clips pour montage dans faux-plafond à découpe	75248199

Cadre saillie



Kit de suspension



Clips pour montage dans faux-plafond à découpe



DOWNLIGHT LED

LUMINAIRES D'INTÉRIEUR



Éclairage général pour application résidentielle et commerciale

Faible épaisseur pour une insertion facile dans tout type plénum

Idéal pour la rénovation : collerette large pour couvrir les découpes d'encastrement irrégulières

Efficacité énergétique



35 000 h L70



Non gradable



Garantie



IP20

Désignation	Flux lm	Puissance W	Efficacité lumineuse lm/W	Plage de		Dimensions	Diamètre d'encastrement mm	Classe électrique	Code
				Temp. de temp. couleurs K	d'utilisation °C				
MZD DN020B LED12/840 13W 220-240V D150	1200	13	92	4000	-20 à +40	165x35	150	II	54406900
MZD DN020B LED12/830 13W 220-240V D150	1150	13	88	3000	-20 à +40	165x35	150	II	54404500
MZD DN020B LED20/840 20W 220-240V D200	2000	20	100	4000	-20 à +40	225x35	200	II	54412000
MZD DN020B LED20/830 20W 220-240V D200	1900	20	95	3000	-20 à +40	225x35	200	II	54410600

HUBLLOT LED

LUMINAIRES D'INTÉRIEUR



Pour les applications tertiaires et résidentielles, couloirs, entrées et cages d'escalier

Deux design disponibles : rond et ovale

Existe avec détecteur de présence intégré



20 000 h
(Versions LED13S)



35 000 h
(Version LED16S)



Non gradable



Garantie

IP65 / IK06


(Version ovale)

IP54 / IK06

(Version ronde)


Désignation	Format	Flux lm	Puissance W	Efficacité lumineuse lm/W	Temp. de couleurs K	Plage de temp. d'utilisation °C	Dimensions LxlxH - mm	Classe élec.	Code
MAZDA WL007C LED13S/840 PSU OVL WH	Ovale	1400	15	90	4000	-20 à +40	223x133x68	II	33808899
MAZDA WL007C LED13S/840 PSU RND MDU WH	Rond avec détecteur de présence intégré	1300	15	85	4000	-20 à +40	182x66	II	33807199
Mazda WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2	Rond	1600	20	80	4000	-30 à +35	182x66	II	36457599

Détection de mouvement jusqu'à 7m sur la version avec détecteur intégré (code 33807199)



ETANCHE LED

LUMINAIRES D'INTÉRIEUR



Choix robuste (IP65 / IK08) pour les zones intérieures humides ou poussiéreuses : garage, sous-sol, parking, zone de stockage, industrie

Câblage rapide sans ouverture de vasque nécessaire



35 000h L70



Non gradable



Garantie

IP65 / IK08

Désignation	Flux	Puissance	Efficacité lumineuse	Temp. de couleurs	Plage de temp. d'utilisation	Dimensions	Classe électrique	Code
	lm	W	Lm/W	K	°C	LxIxH - mm		
MAZDA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	6000	53	113	4000	-20 à +40	1470x60x60	II	74903099
MAZDA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	4000	36	111	4000	-20 à +40	1170 x 60 x60	II	74902399

ARMATURE INDUSTRIELLE LED

LUMINAIRES D'INTÉRIEUR



Idéal pour le remplacement 1 pour 1 des cloches HPI 250/400W dans les zones de stockage et entrepôts

Convient aux installation en grande hauteur jusqu'à 15m de haut

Compact et léger (<1,9kg) pour une installation facile



35 000 h L70



Non gradable



Garantie

IP65 / IK06

Désignation	Flux	Puissance	Efficacité lumineuse	Temp. de couleurs	Plage de temp. d'utilisation	Dimensions	Classe électrique	Code
	lm	W	Lm/W	K	°C	Diamètre x épaisseur - mm		
MAZDA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB	20000	200	100	4000	-20 à +45	300x50	I	95862300
MAZDA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB	10000	100	100	4000	-20 à +45	220x50	I	95861600

Crochet de fixation fourni

PROJECTEUR LED

LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR



Applications extérieures : jardins, abords de bâtiments, petits terrains de sports

Disponible en version avec détecteur de présence intégré

Gamme très polyvalente de projecteurs robustes (flux lumineux allant de 900 à 14250 lumen)



35 000 h L70



Non gradable



Garantie

IP65 / IK06

Désignation	Flux	Puissance	Efficacité lumineuse	Temp. de couleurs	Plage de temp. d'utilisation	Détecteur de présence intégré	Classe électrique	Code
	lm	W	Lm/W	K	°C	-		
MAZDA BVP008 10W 3000K	900	10	85	3000	-40 à +50	-	I	53328899
MAZDA BVP008 10W 4000K	950	10	80	4000	-40 à +50	-	I	53322699
MAZDA BVP008 20W 3000K	1800	20	85	3000	-40 à +50	-	I	53327199
MAZDA BVP008 20W 3000K MDU	1800	20	85	3000	-40 à +50	Oui	I	53456899
MAZDA BVP008 20W 4000K	1900	20	80	4000	-40 à +50	-	I	53321999
MAZDA BVP008 20W 4000K MDU	1900	20	85	4000	-40 à +50	Oui	I	53455199
MAZDA BVP008 30W 4000K	2850	30	80	4000	-40 à +50	-	I	53320299
MAZDA BVP008 50W 3000K	4500	50	85	3000	-40 à +50	-	I	53325799
MAZDA BVP008 50W 3000K MDU	4500	50	85	3000	-40 à +50	Oui	I	53454499
MAZDA BVP008 50W 4000K	4750	50	85	4000	-40 à +50	-	I	53319699
MAZDA BVP008 50W 4000K MDU	4750	50	85	4000	-40 à +50	Oui	I	53453799
MAZDA BVP008 100W 3000K	9000	100	85	3000	-40 à +50	-	I	53324099
MAZDA BVP008 100W 4000K	9500	100	85	4000	-40 à +50	-	I	53318999
MAZDA BVP008 150W 3000K	13500	150	80	3000	-40 à +50	-	I	53323399
MAZDA BVP008 150W 4000K	14250	150	85	4000	-40 à +50	-	I	53317299



LAMPES

UN MOYEN RAPIDE D'ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE : LA LAMPE LED

Des lampes classiques, des formes élégantes, des tubes robustes ou des spots directionnels.
La gamme de lampes MAZDA offre tout ce dont vous avez besoin pour répondre aux attentes de vos clients.
Proposez des performances de haute qualité combinées à des économies d'énergie immédiates !

LED STANDARDS DEPOLIES

LAMPES



15 000h



Non gradable



2ans
Garantie



E27

Désignation	Flux	Conso.	Efficacité Lumineuse	Température de couleur	Dimensions	Classe énerg.	Code
	lm	W	[Lm/W]	K	mm		
MZD LED 40W A60 E27 827 FR ND	470	4.9	95	2700	60 x 107		54051100
MZD LED 40W A60 E27 840 FR ND	470	4.9	95	4000	60 x 108		54053500
MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND	806	8	100	2700	60 x 108		54057300
MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND	806	8	100	4000	60 x 108		54059700
MZD LED 60W A60 B22 827 FR ND	806	8	100	2700	60 x 105		54065800
MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND (Lot de 10)	806	8	100	2700	60 x 108		54129700
MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND G3	1055	10	105	2700	60 x 108		54093100
MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND G3	1055	10	105	4000	60 x 108		54095500
MZD LED 75W A60 E27 CDL FR ND G3	1055	10	105	6500	60 x 108		54091700
MZD LED 100W A60 E27 WW FR ND	1521	13	117	2700	60 x 120		54045000
MZD LED 100W A60 E27 CW FR ND G3	1521	13	117	4000	60 x 120		54063400
MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND G3	1521	13	117	6500	60 x 120		54047400

LED STANDARDS CLAIRES

LAMPES



15 000 h



Non gradable



Garantie



E27

Désignation	Flux	Conso.	Efficacité Lumineuse	Température de couleur	Dimensions	Classe énerg.	Code
	lm	W	[Lm/W]	K	mm		
MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND	806	7	115	2700	60 x 104		54161700
MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 CL ND	806	7	115	4000	60 x 104		54157000
MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND	1055	8.5	124	2700	60 x 104		54155600
MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND	1055	8.5	124	4000	60 x 104		54153200
MZD LEDClassic 100W A60 E27 CW CL ND	1521	10.5	144	4000	60 x 104		54159400

LED FLAMMES & SPHÉRIQUES

LAMPES



15 000h



Non gradable



Garantie



E14



E27
Versions
sphériques

Désignation	Flux	Conso.	Efficacité Lumineuse	Température de couleur	Dimensions	Classe énerg.	Code
	lm	W	Lm/W	K	mm		
LED Flammes dépolies							
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND	250	3	83	2700	35x106		54137200
MZD LED 60W B35 E14 827 ND	806	8	100	2700	38x114		54131000
LED Flammes claires							
MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND	470	4.3	109	4000	35 x 97		16398000
LED Sphériques							
MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND	250	2.8	89	2700	45x88		54253900
MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND	470	4.9	85	2700	45x84		54322200
MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND	470	4.9	85	2700	45x79		54300000

LED SPOTS GU10

230V & 12V

LAMPES



15 000h



Non gradable



Garantie



GU10

Désignation	Flux	Conso.	Efficacité Lumineuse	Température de couleur	Ouverture	Dimensions	Classe énerg.	Code
	lm	W	Lm/W	K		mm		
LED spots GU10 230V								
MZD LED 50W GU10 827 36D ND	380	4.7	80	2700	36	50x56		54149500
MZD LED 50W GU10 840 36D ND	440	4.7	93	4000	36	50x56		54147100
MZD LED 65W GU10 827 36D ND	460	4.9	93	2700	36	50x56		54187700
MZD LED 65W GU10 840 36D ND	460	4.9	93	4000	36	50x56		16165800
LED spots GU10 12V								
MZD LED 50W GU5.3 827 12V 36D ND	621	6.5	95	2700	36	50x45		54071900

LED TUBES

LAMPES



Tubes LED T8 (D26mm) alimentable sur luminaire équipé de ballast électromagnétique (1 seul ballast par tube) ou en direct 230V



30 000 h



Non gradable



Garantie



GU13

Désignation	Flux	Conso.	Efficacité Lumineuse	Température de couleur	Angle Faisceau	Longueur	Classe énerg.	Code
	lm	W	Lm/W	K	°	mm		
MZD LEDtube 600mm 8W 840	800	8	100	4000	240	600		54328400
MZD LEDtube 600mm 8W 865	800	8	100	6500	240	600		54330700
MZD LEDtube 1200mm 15.5W 840	1800	15.5	116	4000	240	1200		54243000
MZD LEDtube 1200mm 15.5W 865	1800	15.5	116	6500	240	1200		54245400
MZD LEDtube 1500mm 20W 840	2200	20	110	4000	240	1500		54332100
MZD LEDtube 1500mm 20W 865	2200	20	110	6500	240	1500		54334500



NOUS ÉLEVONS LE NIVEAU D'EXIGENCE SANS EXPLOSER LES BUDGETS

Bien entendu, d'autres fabricants vendent également des éclairages de qualité. Ce qui nous distingue, c'est notre gamme d'éclairages LED à prix avantageux, la facilité d'installation de nos produits et une solide réputation sur laquelle les installateurs s'appuient depuis des dizaines d'années.

mazdalighting.fr



**ÉCLAIREZ BIEN
DÉPENSEZ MOINS**

Signify France - 33, rue de Verdun - CS 60019 - 92 156 SURESNES CEDEX | www.mazdalighting.fr

Juillet 2024 - Code 119193

© 2024 Signify Holding

Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle, quel qu'il soit.