

# wiZ

# SEMPLICE, SMART, SORPRENDENTE.

Catalogo 2023/2024



**WiZ FUNZIONA CON LE LAMPADINE**

**PHILIPS**

Smart LED

Connected by WiZ



# INDICE



<b>INTRODUZIONE WiZ CONNECTED</b>	<b>P.4</b>
<b>SPACESENSE™</b>	<b>P.12</b>

---

## **PRODOTTI WiZ**

<b>STRISCE LED E LAMPADE DA TERRA</b>	<b>P.16</b>
<b>LAMPADE DA TAVOLO E PORTATILI</b>	<b>P.18</b>
<b>PLAFONIERE E PANNELLI</b>	<b>P.20</b>
<b>SPOTS</b>	<b>P.22</b>
<b>OUTDOOR</b>	<b>P.24</b>
<b>ACCESSORI</b>	<b>P.26</b>
<b>STARTER KIT</b>	<b>P.27</b>

## **PRODOTTI PHILIPS SMART LED**

<b>BIANCO DINAMICO E COLORATO</b>	<b>P.30</b>
<b>VETRO FILAMENTO</b>	<b>P.32</b>
<b>BIANCO DINAMICO</b>	
<b>SMERIGLIATO</b>	<b>P.34</b>
<b>FILAMENTO CHIARO</b>	<b>P.36</b>
<b>FILAMENTO AMBRATO</b>	<b>P.38</b>
<b>DIMMERABILE</b>	<b>P.40</b>

---

<b>DOMANDE FREQUENTI</b>	<b>P.42</b>
--------------------------	-------------

# WiZ CONNECTED

Il sistema di illuminazione connesso Wi-Fi: sicuro, semplice e incentrato sul benessere degli utenti, per il controllo quotidiano delle luci connesse.



## SCOPRI L'ECOSISTEMA WiZ

1. Configurazione con il solo telefono e il router Wi-Fi



Wi-Fi



Wi-Fi 2.4 GHz



Wireless broadcast



4. Aggiunta di accessori WiZ per il controllo wireless locale



Mobile internet



API



and more...

2. Controllo luci e dispositivi, Philips Smart LED e WiZ, da qualsiasi luogo

3. a. Collegamento ad altri sistemi domestici intelligenti tramite integrazione cloud-to-cloud

3. b. impostazione e controllo direttamente con un sistema e un dispositivo compatibile con Matter\*

WiZ è la piattaforma di illuminazione smart per le case che ha come obiettivo quello di creare un vero e proprio ecosistema, costantemente ampliabile e aggiornabile, di semplice utilizzo per gli utenti finali e che permette di restare sempre al passo con le ultime innovazioni tecnologiche.

Grazie alla tecnologia Wi-Fi, l'utilizzo di lampade, apparecchi di illuminazione e accessori risulta rapido, semplice e controllabile anche da remoto.

\* Solo per articoli con chip Wi-Fi + Bluetooth, prodotti da giugno 2021



# WiZ CONNECTED

## INSTALLAZIONE FACILE



**1.**  
**INSTALLA LA  
TUA LAMPADINA  
PHILIPS SMART  
LED**




**2.**  
**SCARICA  
L'APP WIZ**



**3.**  
**CONTROLLA  
LA LUCE**

## SCOPRI I PARTNER COMPATIBILI CON WiZ

WiZ è compatibile con i principali dispositivi per la smart home di tutto il mondo, quindi potrai controllare facilmente le tue luci WiZ con il tuo sistema o dispositivo preferito.



## WiZ CONNECTED MATTER

**Creare una casa connessa oggi è più semplice che mai con Matter e WiZ!**

Matter è il protocollo di uniformità del settore che consente ai dispositivi della casa connessa di interagire gli uni con gli altri. Grazie a Matter, potrai controllare le luci WiZ tramite Google Home, Apple HomeKit e qualsiasi altra piattaforma compatibile con Matter.

WiZ Matter: un modo per rendere la tua casa connessa ancora più connessa.





# SEMPLICE COME UN INTERRUTTORE, MA SMART

## BASATO SU CLOUD

WiZ si connette al cloud, diventando sempre più intelligente. Le preferenze personali sono memorizzabili e possono essere condivise istantaneamente con chiunque. Non sono più necessari aggiornamenti manuali.



## MOLTEPLICI LUOGHI

Con WiZ è possibile, tramite un'unica app e un solo profilo, controllare le luci di una o più case, dell'ufficio oppure, usando l'accesso di un amico, controllare le luci di casa sua.


## MOLTEPLICI UTENTI

Con WiZ potrai permettere a chi desideri di avere il pieno controllo, senza dover reimpostare il sistema. Se lo si desidera, è possibile autorizzare anche accessi temporanei.



## CONTROLLA LE TUE LUCI OVUNQUE TU SIA

Con l'app WiZ accendi e spegni le luci dei tuoi dispositivi dal tuo smartphone.



## ENERGIA SOTTO CONTROLLO

L'applicazione WiZ è dotata di un cruscotto per il consumo energetico che consente di ottenere una panoramica dell'utilizzo di energia delle luci WiZ per ora o per giorno.

Sarete in grado di tenere sotto controllo l'andamento del consumo energetico delle vostre luci e di pianificare l'utilizzo dell'illuminazione.

## CONTROLLO VOCALE

'ALEXA...'

Controlla le luci di casa con la tua voce, utilizzando il tuo assistente vocale preferito.



## PRIVACY

La tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati sono importanti per noi quanto lo sono per te.

Con l'app WiZ, accedi in modo anonimo e poiché non hai mai bisogno di condividere il tuo indirizzo e-mail, numero di telefono, altri dati personali, tutte le tue informazioni rimangono private. 100% senza preoccupazioni.




# CREA L'AMBIENTE PERFETTO

## TROVA LA TUA LUCE

Scopri le straordinarie scene di illuminazione preimpostate oppure scegli tra milioni di colori.

Con WiZ è sempre facile trovare la luce giusta.



MODALITÀ LUCE PREIMPOSTATE



MILIONI DI COLORI

# CAMBIA L'ATMOSFERA CON UN TOCCO

Hai trovato l'impostazione di luce perfetta per creare un'atmosfera speciale? Salvala e goditi l'emozione tutte le volte che vuoi.



## RITMI DI LUCE

Vuoi svegliarti alle 7 del mattino, smettere di lavorare alle 18 e cenare alle 20? Utilizza l'app di WiZ per impostare le routine luminose.

Lascia che WiZ illumini la tua giornata e cambi automaticamente i colori in base alle tue esigenze quotidiane.





# SPACESENSE™

## LA LUCE SI ACCENDE AD OGNI TUO MOVIMENTO

Con SpaceSense™ le luci di WiZ si accendono automaticamente quando entri in una stanza e si spengono quando esci. SpaceSense™ utilizza i segnali Wi-Fi già presenti in casa. È facile da configurare e non richiede hardware o cablaggi aggiuntivi.



## FACILE INSTALLAZIONE

SpaceSense™ funziona con i segnali Wi-Fi già presenti in casa e non sono necessari dispositivi o cablaggi.

Basta attivare due luci WiZ compatibili con SpaceSense™ per ogni stanza per avere una vita più Smart!



### 1. INSTALLA LE LUCI

Installa almeno 2 luci WiZ in qualsiasi stanza ad una distanza di almeno 2m l'una dall'altra: lascia che il Wi-Fi faccia il suo dovere.



### 2. CONFIGURALE NELL'APP WiZ

Attiva e configura SpaceSense™ in modo semplice utilizzando l'app WiZ. Imposta la sensibilità, la modalità di illuminazione e molto altro ancora.



### 3. DIVERTITI

Ecco fatto! Ora puoi goderti la comodità delle luci automatiche: l'unica soluzione Wi-Fi di rilevazione del movimento al mondo!



WIZ

# CATALOGO PRODOTTI

2023/2024



# STRISCE LED E LAMPADINE DA TERRA



## WiZ NEON FLEX STRIP

3 mt •  
Non estendibile •  
Non tagliabile •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ COLOR Lightstrip 3M	8720169072510	7251000	24	2700-5000 (RGB)	-	1	4	3000 x 10 x 17	114,99 €

NEW

## WiZ STRISCE LED

Pieghevole, estendibile e tagliabile •  
Fornito nastro adesivo per qualsiasi superficie •  
Interruttore con Dimmer •  
Estendibile fino a 10 Metri •  
Segmento minimo di taglio 12,5 cm •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ COLOR StarterKit Lightstrip 2M	8718699788162	78816200	20	2700-6500 (RGB)	1600	1	6	2000 x 12 x 2,2	57,49 €
WiZ COLOR StarterKit Lightstrip Extension 1M	8719514261082	26108200	11	2700-6500 (RGB)	880	1	6	1000 x 12 x 2,2	20,69 €

## WiZ STRISCE LED AMBIENCE

Pieghevole e tagliabile •  
Fornito nastro adesivo per qualsiasi superficie •  
Interruttore con Dimmer •  
Segmento minimo di taglio 12,5 cm •  
Non estendibile •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ COLOR Ambience Lightstrip 4M	8720169071216	7121600	13	2700-5000 (RGB)	840	1	6	4000 x 10 x 3	40,24 €

## WiZ LAMPADA DA TERRA

Illuminazione Dual Zone •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Lampada da Terra-RGB	8719514554375	55437500	13	2200-6500 (RGB)	1080	1	1	180 x 1500	149,49 €



# LAMPADE DA TAVOLO E PORTATILI

## WIZ LAMPADA DA TAVOLO Full color Dual Zone



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Wi-Fi BLE Portable Dual Zone	8719514553026	55302600	9	2200-6500 (RGB)	620	1	4	134 x 134	74,74 €

## WIZ LAMPADA DA TAVOLO Full color Hero GEN2

Easy tap control •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ COLOR Hero 2 Lampada Portable White	8719514551718	55171800	9	2200-6500 (RGB)	620	1	4	158 x 150	68,99 €

## WIZ LAMPADA PORTATILE

Luce d'accento •  
Massima flessibilità •  
Portatile •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Barra Lineare Doppia RGB (adattatore+2 barre)	8719514554177	55417700	10,5	2200-6500 (RGB)	800	1	4	600 x 45 x 42	103,49 €
WIZ Barra Lineare Singola RGB (adattatore+barra)	8719514554153	55415300	5,5	2200-6500 (RGB)	400	1	4	300 x 45 x 42	57,49 €

## WIZ PORTABLE WFH

Dual zone •  
Testa orientabile •  
Calibrazione automatica della luce •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ COLOR WFH Lampada Portable White	8720169072695	7269500	10	2700-6500	600	1	4	380 x 195 x 204	114,99 €

NEW



# PLAFONIERE E PANNELLI



## WIZ PLAFONIERA Illuminazione Dual Zone

• Bianco dinamico e RGB laterale

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ-Plafoniera DualZone Bianca-TW+RGB(side)/400mm	8719514554276	55427600	21	2700-6500 (RGB)	2100	1	4	400 x 45	160,99 €
WIZ-Plafoniera DualZone Nera-TW+RGB(side)/400mm	8719514554290	55429000	21	2700-6500 (RGB)	2100	1	4	400 x 45	160,99 €

## WIZ PLAFONIERA RGB SuperSlim

Bianco dinamico e colorato •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Plafoniera RGB SuperSlim Bianca/430mm	8720169072619	7261900	22	2200-6500 (RGB)	2600	1	4	423 x 32	149,49 €
WIZ Plafoniera RGB SuperSlim Nera/430mm	8720169072633	7263300	22	2200-6500 (RGB)	2600	1	4	423 x 32	149,49 €
WIZ Plafoniera RGB SuperSlim Bianca/550mm	8720169072657	7265700	32	2200-6500 (RGB)	3750	1	4	545 x 38	195,49 €
WIZ Plafoniera RGB SuperSlim Nera/550mm	8720169072671	7267100	32	2200-6500 (RGB)	3750	1	4	545 x 38	195,49 €

NEW

NEW

NEW

NEW

## WIZ PLAFONIERA SuperSlim

Bianco dinamico •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Plafoniera TW SuperSlim Bianca/250mm	8719514337978	33797800	14	2700-6500	1300	1	6	242 x 23	63,24 €
WIZ Plafoniera TW SuperSlim Nera/250mm	8719514337992	33799200	14	2700-6500	1300	1	6	242 x 23	63,24 €
WIZ Plafoniera TW SuperSlim Bianca/300mm	8719514338012	33801200	16	2700-6500	1500	1	6	292 x 23	80,49 €
WIZ Plafoniera TW SuperSlim Nera/300mm	8719514338036	33803600	16	2700-6500	1500	1	6	292 x 23	80,49 €
WIZ Plafoniera TW SuperSlim Bianca/430mm	8719514554931	55493100	22	2700-6500	2450	1	6	430 x 23	114,94 €
WIZ Plafoniera TW SuperSlim Nera/430mm	8719514554955	55495500	22	2700-6500	2450	1	6	430 x 23	114,94 €
WIZ Plafoniera TW SuperSlim Bianca/550mm	8719514554979	55497900	32	2700-6500	3800	1	6	550 x 28	172,49 €
WIZ Plafoniera TW SuperSlim Nera/550mm	8720169071018	7101800	32	2700-6500	3800	1	6	550 x 28	172,49 €

## WIZ PANNELLI

Bianco dinamico •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ-Pannello Square 300x300 Bianco-TW	8719514554894	55489400	12	2700-6500	1000	1	4	300 x 300 x 42	80,49 €
WIZ-Pannello Square 300x300 Nero-TW	8719514554917	55491700	12	2700-6500	1000	1	4	300 x 300 x 42	80,49 €
WIZ-Pannello Square 600x600 Bianco-TW	8719514554856	55485600	36	2700-6500	3400	1	4	600 x 600 x 42	126,49 €
WIZ-Pannello Square 600x600 Nero-TW	8719514554870	55487000	36	2700-6500	3400	1	4	600 x 600 x 42	126,49 €
WIZ-Pannello Rettangolare 1200x300 Bianco-TW	8720169071391	7139100	36	2700-6500	3400	1	4	1195 x 295 x 40	149,49 €
WIZ-Pannello Rettangolare 1200x300 Nero-TW	8720169071414	7141400	36	2700-6500	3400	1	4	1195 x 295 x 40	149,49 €

## WIZ PLAFONIERA Adria

Dimmerabili •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Plafoniera Adria Dim 2700K	8719514338050	33805000	17	2700	1600	1	6	320 x 68	45,99 €
WIZ Plafoniera Adria Dim 4000K	8719514338074	33807400	17	4000	1700	1	6	320 x 68	45,99 €

# SPOT



## WIZ SPOT 1 ELEMENTO

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Spot 1 Testa Bianco-RGB	8719514551879	55187900	5	2200-6500 (RGB)	345	1	6	80 x 105 x 123	51,74 €
WIZ Spot 1 Testa Nero-RGB	8719514551930	55193000	5	2200-6500 (RGB)	345	1	6	80 x 105 x 123	51,74 €

Potenza eff. (W) per singola lampadina



## WIZ SPOT 2 ELEMENTI

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Spot 2 Testa Bianco-RGB	8719514551893	55189300	5	2200-6500 (RGB)	690	1	6	250 x 105 x 123	91,99 €
WIZ Spot 2 Testa Nero-RGB	8719514551954	55195400	5	2200-6500 (RGB)	690	1	6	250 x 105 x 123	91,99 €



## WIZ SPOT 3 ELEMENTI

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Spot 3 Testa Bianco-RGB	8719514551916	55191600	5	2200-6500 (RGB)	1035	1	6	440 x 105 x 123	126,49 €
WIZ Spot 3 Testa Nero-RGB	8719514551978	55197800	5	2200-6500 (RGB)	1035	1	6	440 x 105 x 123	126,49 €



## WIZ SPOT 3 ELEMENTI TONDO

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Spot 3 Tondo Testa Bianco-RGB	8719514554511	55451100	5	2200-6500 (RGB)	1035	1	6	210 x 123	137,99 €
WIZ Spot 3 Tondo Testa Nero-RGB	8719514554535	55453500	5	2200-6500 (RGB)	1035	1	6	210 x 123	137,99 €



## WIZ SPOT 4 ELEMENTI SQUARE

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Spot 4 Square Testa Bianco-RGB	8719514554559	55455900	5	2200-6500 (RGB)	1380	1	6	220 x 220 x 123	172,49 €
WIZ Spot 4 Square Testa Nero-RGB	8719514554573	55457300	5	2200-6500 (RGB)	1380	1	6	220 x 220 x 123	172,49 €



## WIZ SPOT UP&DOWN

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Spot Up& Down 2 Testa Bianco-RGB	8719514554597	55459700	5	2200-6500 (RGB)	690	1	6	92 x 68 x 150	103,49 €
WIZ Spot Up& Down 2 Testa Nero-RGB	8719514554610	55461000	5	2200-6500 (RGB)	690	1	6	92 x 68 x 150	103,49 €

Potenza eff. (W) per singola lampadina



# OUTDOOR



## WIZ GROUND SPOT CONNESSO-RGB OUTDOOR



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ 12V Ground Spot Starter Kit EU C	8720169071599	7159900	10	2700-5000 (RGB)	450 x 2	2	4	8800 x 74 x 202	201,24 €
WIZ 12V Ground Spot Extension EU	8720169071650	7165000	4	2700-5000 (RGB)	450	1	4	3000 x 74 x 202	86,24 €

## WIZ CATENARIA DA ESTERNO



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Catenaria esterno-RGB	8719514554450	55445000	12	2700-5000 (RGB)	120	1	4	14800 x 45 x 200	137,99 €

## WIZ LIGHTSTRIP OUTDOOR



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ COLOR Lightstrip 5M Esterno	8720169074859	7485900	24	2700-5000 (RGB)	630	1	4	5000 x 10 x 23	183,99 €

NEW

## WIZ LAMPADA DA PARETE



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ ELPAS Wall EU	8720169071254	7125400	8.5	2700-5000 (RGB)	950	1	4	134 x 109 x 164	103,49 €

## WIZ BOLLARD OUTDOOR



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Estensione Paletto Esterno 300lm	8720169071858	7185800	3.6	2700-5000 (RGB)	320	1	4	108.5 x 518	132,24 €
WIZ Starter KIT Paletto Esterno 300lm	8720169071797	7179700	4.8	2700-5000 (RGB)	320	1	4	108.5 x 518	166,74 €

NEW

NEW



# ACCESSORI



## WIZ TELECOMANDO DA REMOTO

- Funziona anche quando il Wi-Fi è spento (dopo il set-up iniziale)
- Con un semplice tocco puoi accendere e spegnere le tue luci, aggiustare la luminosità, attivare la modalità notturna o le tue 4 modalità preferite



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Nr Pezzi / Pack	Nr Pack / Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Remote Control con batterie	8718699789220	78922000	-	1	1	135 x 5 x 38	21,84 €

## WIZ SENSORE DI MOVIMENTO

- Funziona anche quando il Wi-Fi è spento (dopo il set-up iniziale)
- Ampio raggio di rilevamento di 3 metri e angolo di 120°
- Controlla le luci fino a 15 metri di distanza



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Nr Pezzi / Pack	Nr Pack / Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Sensore di movimento Batterie incluse	8718699788209	78820900	-	1	1	62 x 50 x 50	28,74 €

## WIZ PORTABLE BUTTON



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Nr Pezzi / Pack	Nr Pack / Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Portable button	8719514554795	55479500	-	1	1	185 x 64 x 64	28,74 €

## WIZ PRESA SMART



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Nr Pezzi / Pack	Nr Pack / Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ Smart Plug	8718699789329	78932900	Max 2300W	1	1	61 x 59 x 49	22,99 €
WIZ Smart Plug Powermeter	8719514552685	55268500	Max 2300W	1	1	61 x 59 x 49	28,74 €

# STARTER KIT



## WIZ LAMPADINA + TELECOMANDO

Bianco dinamico e colorato •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ COLOR 2x Goccia Smerigliata 60W E27 + Remote	8720169074972	7497200	60	8.5	2200-6500 (RGB)	F	806	2	6	Plastica	120 x 60 x 60	45,99 €

## WIZ LAMPADINA + TELECOMANDO

Bianco dinamico filamento ambrata •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WIZ TW 2x Edison Filamento Ambrata 50W E27 + Remote	8719514550155	55015500	50	7	2000-5000	F	640	2	6	DECO-Vetro Filamento	143 x 64 x 64	45,99 €



**PHILIPS**

Smart LED

Connected by WiZ

# Catalogo Lampadine

2023/2024



# Bianco dinamico e colorato



## Goccia A60 | E27 | wireless dim

wireless dim 220 - 240 V n° switch 50.000 x durata 25.000 h IRC 80

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Goccia Smerigliata 60W E27	8720169170933	17093300	60	8.5	2200-6500 (RGB)	F	806	1	6	Plastica	122 x 60 x 60	18,39 €
Phi Smart COLOR Goccia Smerigliata 60W E27 x2	8720169171060	17106000	60	8.5	2200-6500 (RGB)	F	806	2	6	Plastica	122 x 60 x 60	34,49 €
*Phi Smart COLOR Goccia Smerigliata 60W E27 x3	8720169204423	20442300	60	8.5	2200-6500 (RGB)	F	806	3	6	Plastica	122 x 60 x 60	51,74 €

\* disponibile da Marzo 2024



## Goccia A67 | E27 | wireless dim

wireless dim 220 - 240 V n° switch 50.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Goccia Smerigliata 100W E27	8719514372542	37254200	100	13	2200-6500 (RGB)	E	1521	1	6	Plastica	142 x 77 x 77	22,99 €

## Goccia A80 | E27 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 50.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Goccia High Lumen 150W E27	8719514437319	43731900	150	18.5	2200-6500 (RGB)	E	2452	1	6	Plastica	163 x 83 x 83	34,49 €

## Candela C37 | E14 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 50.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Candela Smerigliata 40W E14	8719514372405	37240500	40	4.9	2200-6500 (RGB)	F	470	1	6	Plastica	116 x 39 x 39	18,39 €
Phi Smart COLOR Candela Smerigliata 40W E14 x3	8720169210318	21031800	40	4.9	2200-6500 (RGB)	F	470	3	6	Plastica	116 x 39 x 39	51,74 €

NEW

## Faretto PAR16 | GU10 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 50.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Faretto 50W GU10	8719514372344	37234400	50	4.7	2200-6500 (RGB)	F	400	1	6	Plastica	58 x 50 x 50	18,39 €
Phi Smart COLOR Faretto 50W GU10 x2	8719514372689	37268900	50	4.7	2200-6500 (RGB)	F	400	2	6	Plastica	58 x 50 x 50	34,49 €
*Phi Smart COLOR Faretto 50W x3	8720169210356	21035600	50	4.7	2200-6500 (RGB)	F	400	3	6	Plastica	58 x 50 x 50	51,74 €

\* disponibile da Marzo 2024

NEW

## Globo G95 | E27 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 50.000 x durata 25.000 h IRC 80

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Globo Smerigliata 75W E27	8720169170919	17091900	75	11	2200-6500 (RGB)	F	1055	1	6	Plastica	139 x 95 x 95	21,84 €

## Sfera P45 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 50.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Sfera 40W E14	8719514437333	43733300	40	4.9	2200-6500 (RGB)	F	470	1	6	Plastica	101 x 45 x 45	18,39 €
Phi Smart COLOR Sfera 40W E27	8719514437395	43739500	40	4.9	2200-6500 (RGB)	F	470	1	6	Plastica	101 x 45 x 45	18,39 €



# Bianco dinamico e colorato Vetro filamento



## Goccia A60 | E27 | wireless dim



wireless dim



220 - 240 V



n° switch 20.000 x



durata 15.000 h



IRC 80

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart RGB Goccia Vetro Filamento 40W	8720169165779	16577900	40	6.3	2200-6500 (RGB)	G	470	1	6	Vetro Filamento	108 x 60 x 60	34,49 €

NEW

## Edison ST64 | E27 | wireless dim



wireless dim



220 - 240 V



n° switch 20.000 x



durata 15.000 h



IRC 80

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart RGB Edison Vetro Filamento 40W	8720169165816	16581600	40	6.3	2200-6500 (RGB)	G	470	1	6	Vetro Filamento	143 x 64 x 64	37,94 €

NEW

## Globo G95 | E27 | wireless dim



wireless dim



220 - 240 V



n° switch 20.000 x



durata 15.000 h



IRC 80

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart RGB Globo Vetro Filamento 40W	8720169165793	16579300	40	6.3	2200-6500 (RGB)	G	470	1	6	Vetro Filamento	142 x 95 x 95	40,24 €

NEW

# Bianco dinamico Smerigliato



## Goccia A60 | E27 | wireless dim

wireless dim 220 - 240 V n° switch 50.000 x durata 25.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Goccia Smerigliata 60W E27	8719514372429	37242900	60	8	2700-6500	F	806	1	6	Plastica	122 x 60 x 60	14,94 €
Phi Smart TW Goccia Smerigliata 60W E27 x2	8719514372740	37274000	60	8	2700-6500	F	806	2	6	Plastica	122 x 60 x 60	28,74 €
Phi Smart TW Goccia Smerigliata 60W E27 x3	8720169210394	21039400	60	8	2700-6500	F	806	3	6	Plastica	122 x 60 x 60	42,54 €

NEW

## Goccia A67 | E27 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 50.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Goccia Smerigliata 100W E27	8719514372528	37252800	100	13	2700-6500	E	1521	1	6	Plastica	142 x 77 x 77	20,69 €

## Candela C37 | E14 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 50.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Candela Smerigliata 40W E14	8719514372382	37238200	40	4,9	2700-6500	F	470	1	6	Plastica	116 x 39 x 39	14,94 €
Phi Smart TW Candela Smerigliata 40W x3	8720169210332	21033200	40	4,9	2700-6500	F	470	3	6	Plastica	116 x 39 x 39	42,54 €

NEW

## Faretto PAR16 | GU10 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 50.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Faretto 50W GU10	8719514372320	37232000	50	4,7	2700-6500	F	400	1	6	Plastica	58 x 50 x 50	14,94 €
Phi Smart TW Faretto 50W x3	8720169210370	21037000	50	4,7	2700-6500	F	400	3	6	Plastica	58 x 50 x 50	42,54 €

NEW

## Globo G95 | E27 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 50.000 x durata 25.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Globo Smerigliata 75W E27	8719514372603	37260300	75	11	2700-6500	F	1055	1	6	Plastica	139 x 95 x 95	17,24 €

## Goccia A60 | E27 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 20.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Goccia Vetro Smerigliato 60W E27	8719514371965	37196500	60	7	2700-6500	E	806	1	6	Vetro Smerigliato	106 x 60 x 60	16,09 €



# Bianco dinamico Filamento chiaro



## Goccia A60 | E27 | wireless dim



wireless dim



220 - 240 V



n° switch 20.000 x



durata 15.000 h



IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Goccia Filamento 60W E27	8719514371989	37198900	60	7	2700-6500	E	806	1	6	Vetro Filamento	106 x 60 x 60	16,09 €
Phi Smart TW Bipack Goccia Filamento 60W E27	8719514372627	37262700	60	7	2700-6500	E	806	2	6	Vetro Filamento	106 x 60 x 60	28,74 €

## Candela C35 | E14 | wireless dim



wireless dim



220 - 240 V



n° switch 20.000 x



durata 15.000 h



IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Candela Filamento 40W E14	8719514372061	37206100	40	4,9	2700-6500	F	470	1	6	Vetro Filamento	113 x 35 x 35	16,09 €

## Globo G95 | E27 | wireless dim



wireless dim



220 - 240 V



n° switch 20.000 x



durata 15.000 h



IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Globo G95 Filamento 60W E27	8719514372184	37218400	60	7	2700-6500	E	806	1	6	Vetro Filamento	142 x 95 x 95	18,39 €

## Globo G125 | E27 | wireless dim



wireless dim



220 - 240 V



n° switch 20.000 x



durata 15.000 h



IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Globo G125 Filamento 60W E27	8719514372108	37210800	60	7	2700-6500	E	806	1	6	Vetro Filamento	180 x 125 x 125	19,54 €

## Edison ST64 | E27 | wireless dim



wireless dim



220 - 240 V



n° switch 20.000 x



durata 15.000 h



IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Edison Filamento 60W E27	8719514372245	37224500	60	7	2700-6500	E	806	1	6	Vetro Filamento	143 x 64 x 64	17,24 €

# Bianco dinamico Filamento ambrato



## Goccia A60 | E27 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 20.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Goccia Filamento Ambrata 50W E27	8719514372023	37202300	50	7	2000-5000	F	640	1	6	DECO-Vetro Filamento	106 x 60 x 60	17,24 €

## Candela C35 | E14 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 20.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Candela Filamento Ambrata 25W E14	8719514372085	37208500	25	4.9	2000-5000	G	370	1	6	DECO-Vetro Filamento	113 x 35 x 35	17,24 €

## Globo G95 | E27 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 20.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Globo G95 Filamento Ambrata 50W E27	8719514372207	37220700	50	7	2000-5000	F	640	1	6	DECO-Vetro Filamento	142 x 95 x 95	19,54 €

## Globo G125 | E27 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 20.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Globo G125 Filamento Ambrata 50W E27	8719514372122	37212200	50	7	2000-5000	F	640	1	6	DECO-Vetro Filamento	180 x 125 x 125	20,69 €

## Edison ST64 | E27 | wireless dim



wireless dim 220 - 240 V n° switch 20.000 x durata 15.000 h IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Edison Filamento Ambrata 50W E27	8719514372269	37226900	50	7	2000-5000	F	640	1	6	DECO-Vetro Filamento	143 x 64 x 64	18,39 €
Phi Smart TW Bipack Edison Filamento Ambrata 50W E27	8719514372641	37264100	50	7	2000-5000	F	640	2	6	DECO-Vetro Filamento	143 x 64 x 64	33,34 €



# Dimmerabile



## Goccia A60 | E27 | wireless dim



wireless dim



220 - 240 V



n° switch 50.000 x



durata 25.000 h



IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart DIM Goccia Smerigliata 60W E27	8719514372566	37256600	60	8	2700	F	806	1	6	Plastica	122 x 60 x 60	11,49 €
Phi Smart DIM Goccia Smerigliata 60W E27 x2	8719514372788	37278800	60	8	2700	F	806	2	6	Plastica	122 x 60 x 60	20,69 €

## Candela C37 | E27 | wireless dim



wireless dim



220 - 240 V



n° switch 50.000 x



durata 15.000 h



IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart DIM Candela Smerigliata 40W E14	8719514372368	37236800	40	4.9	2700	F	470	1	6	Plastica	116 x 39 x 39	12,64 €

## Faretto PAR16 | GU10 | wireless dim



wireless dim



220 - 240 V



n° switch 50.000 x



durata 15.000 h



IRC 90

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart DIM Faretto 50W GU10	8719514372306	37230600	50	4.7	2700	F	400	1	6	Plastica	58 x 50 x 50	12,64 €

# Domande frequenti

## Rete Wi-Fi, traffico dati e sicurezza

### 1. Si possono usare reti wi-fi a 2.4 Ghz e 5.0 Ghz?

#### Se sì, come e che cosa cambia se uso l'una o l'altra?

Philips Smart LED connected by WiZ funziona tramite rete Wi-Fi a 2,4 GHz, su entrambi i canali B o G. Il Wi-Fi a 5 GHz non è supportato. Tuttavia, una volta collegate le luci, puoi controllarle da qualsiasi luogo attraverso il Cloud senza necessità di rimanere connesso al Wi-Fi da 2.4 GHz. È importante tenere presente che:

- Philips Smart LED connected by WiZ richiede la sicurezza WPA2-Personal.
- WEP e WPA-enterprise non sono supportati.
- Le reti aperte senza password non sono supportate.

### 2. Ogni lampadina occupa un indirizzo IP?

Sì. Poiché ogni lampadina mantiene la propria connessione al router Wi-Fi, ogni luce utilizza un indirizzo IP, come il tuo telefono o computer.

### 3. Se cambio il canale Wi-Fi per cercare di ridurre le interferenze devo reimpostare tutto il sistema?

No. Il cambio di canale non influirà sui dispositivi Philips Smart LED connected by WiZ, che si ricollegheranno con le loro impostazioni sul nuovo canale utilizzato.

### 4. Il consumo di traffico dati è alto?

No. Il consumo di traffico dati è molto basso, i pacchetti inviati restano nell'intervallo dei KB. Il file più grande che viene inviato, circa una volta ogni mese e mezzo, è quello relativo all'aggiornamento del firmware. Il consumo medio per una luce con utilizzo intenso è di circa 10 MB in 10 giorni (test a carico elevato). In caso di utilizzo standard il consumo è inferiore. I dati di cui si usufruisce sono gli stessi per qualsiasi punto di accesso Wi-Fi utilizzato (router, hotspot del telefono, router 4G ...)

### 5. La velocità della linea ADSL incide sulla velocità di risposta nel controllo delle luci?

No. Considerando la dimensione estremamente ridotta dei pacchetti di dati che inviamo, la velocità della linea ADSL non dovrebbe bloccare alcun ritardo significativo nel controllo dell'illuminazione. Integrando il controllo vocale, invece, potresti riscontrare una maggiore lentezza.

### 6. Qual è la distanza massima tra router e lampadina? Posso usare i ripetitori di segnale?

La trasmissione dei dati è influenzata fortemente dall'ambiente circostante. Ad esempio, le pareti in pietra incidono diversamente da quelle in legno nella diffusione della rete Wi-Fi, così come una veneziana in metallo potrebbe bloccare parte della connettività. In generale, raramente riscontriamo problemi di portata. Normalmente infatti, ognuno di noi, prima ancora di interessarsi all'illuminazione smart, tende ad assicurarsi di avere una buona copertura Wi-Fi in tutta la casa. Per migliorare la copertura, possono essere utilizzati ripetitori o sistemi mesh Wi-Fi come ad esempio Netgear Orbi, Google Wi-Fi, Linksys Velop ...

### 7. Le lampadine fungono anche da ripetitori per la rete Wi-Fi?

No. I dispositivi Philips Smart LED connected by WiZ non agiscono come ripetitori. Si collegano semplicemente alla rete come client.

### 8. Come garantiamo la sicurezza della rete da attacchi esterni? C'è possibilità di collegarsi a una lampadina e accedere alla rete interna?

Esistono due modi in cui si può provare ad accedere ad una luce: in locale (sulla stessa rete) e in remoto (Cloud). 1) Accedere in locale non è semplice. Occorre, per prima cosa, essere presenti fisicamente e, in seguito, riuscire a ottenere la password Wi-Fi per avere accesso alla rete. Ciò

nonostante, per proteggere ulteriormente il tuo sistema, stiamo lavorando anche alla crittografia del nostro protocollo di comunicazione locale.

2) Accesso da remoto: tutte le comunicazioni cloud da/ per le luci sono crittografate con TLS 1.2 (livello standard globale, anche per banche e altri sistemi di transazione critici). Le nostre integrazioni utilizzano il metodo di autenticazione standard OAuth 2.0, l'unico riconosciuto e utilizzato anche da Google e Amazon. Ogni luce mantiene la propria connessione ai server Philips Smart LED connected by WiZ con credenziali univoche (un set di password e chiavi). L'eventuale accesso (al momento ancora non documentato) alle credenziali univoche e alla crittografia permettono di prendere il controllo di una lampadina. Per poter fare la stessa cosa con un nuovo punto luce si dovrebbe poi ripetere da capo la stessa procedura, poiché ogni luce usa credenziali diverse che non possono essere facilmente dedotte a partire da quelle di un altro dispositivo Philips Smart LED connected by WiZ. In questo modo, la tua luce Philips Smart LED connected by WiZ non può essere utilizzata come strumento di accesso e "spionaggio" della tua rete. Come ulteriore protezione, le luci Philips Smart LED connected by WiZ accettano aggiornamenti del firmware solo "con firma digitale", il che rende impossibile installare codici dannosi all'interno della luce.

## Installazione, impianto e interruttori

### 9. Se nel mio impianto è già presente un dimmer cosa devo fare? Le lampadine funzioneranno?

Le luci Philips Smart LED connected by WiZ, come altre luci intelligenti, non supportano gli interruttori dimmer, poiché non vi è alcuna garanzia che questi forniscano una fonte di alimentazione stabile, al contrario degli interruttori tradizionali. Se non fosse possibile sostituire il dimmer con un interruttore tradizionale, si può provare a mantenerlo aperto al 100%; ciò potrebbe comunque causare un malfunzionamento o guasto.

### 10. Se devo installare tante lampadine, devo associare una lampadina alla volta o è prevista un'associazione massiva?

Esistono due modalità di associazione delle tue luci: Smart e Manuale (solo nel caso in cui l'associazione "Smart" fallisca). Con quella Smart (consigliata) potrai associare più luci simultaneamente.

### 11. Se utilizzo l'interruttore, quando riaccenderò le lampadine ritroverò le stesse impostazioni?

Sì. Le luci rimangono impostate sull'ultima modalità utilizzata all'accensione. In alternativa abilitando la funzione WIZ click dall'app WIZ, l'interruttore diventa ancora più intelligente:

- Accendi una volta per richiamare la modalità luce preferita 1.
- Accendi rapidamente due volte per richiamare la modalità preferita 2.

### 12. Se internet si interrompe il sistema funziona ugualmente? Come controllo le lampadine? È garantita l'illuminazione di base?

Sì. Se Internet si interrompe, il sistema rimane utilizzabile tramite gli accessori locali (telecomando, sensore). Finché le luci sono alimentate da corrente elettrica, mantengono la programmazione. Gli utenti manterranno i controlli di base tramite l'app per alcune ore, dopodiché si perderà la sincronizzazione.

## Creazione utenti, gestione Case, controllo lampadine e funzionalità

### 13. Quante lampadine posso controllare con Philips Smart LED connected by WiZ?

Non esistono limiti al numero di luci che puoi controllare con l'app Philips Smart LED connected by WiZ. Tuttavia, dopo aver superato i 100 dispositivi collegati, a seconda del telefono utilizzato, potresti sperimentare un po' di lentezza nella risposta.

### 14. È possibile controllare tutte le luci simultaneamente? Se sì, potrei riscontrare un ritardo nella risposta?

Il sistema elabora i comandi in sequenza, ad una velocità così elevata da sembrare simultanea. Tuttavia, potrebbero verificarsi alcuni ritardi di rete, soprattutto durante il controllo attraverso il Cloud, poiché i messaggi passano prima attraverso Internet. Utilizzando il Wi-Fi locale, non si riscontrerà alcun ritardo evidente.

### 15. Se non mi registro posso controllare ugualmente il Sistema?

Philips Smart LED connected by WiZ non ti chiederà alcun accesso per iniziare a controllare le tue luci. Ti verrà creato un account anonimo sul Cloud. Tuttavia, è consigliato accedere con Google, Facebook o iCloud, in quanto:

- Se elimini l'app Philips Smart LED connected by WiZ, se cambi il telefono o reinstalli l'app, senza aver effettuato l'accesso, tutte le tue impostazioni andranno perse.
- L'accesso consente di salvare tutte le impostazioni della Casa, le stanze e le luci sul cloud.
- Potrai accedere con lo stesso account, controllare le luci su più dispositivi (es. tablet) e sincronizzare tutte le tue impostazioni Philips Smart LED connected by WiZ.
- Potrai invitare altre persone ad unirsi alla tua Casa Philips Smart LED connected by WiZ. In questo caso l'accesso è necessario per assicurarsi che il proprietario della Casa possa sempre gestire gli utenti connessi.

Philips Smart LED connected by WiZ non visualizza, recupera o memorizza alcun tipo di dati personali dagli account con cui si collega.

### 16. Quanti utenti posso creare oltre all'utente master? Posso creare utenti singoli per ogni stanza?

Non c'è limite al numero di utenti all'interno di una Casa. Tuttavia, attualmente i ruoli Proprietario e Ospite sono assegnabili solo a livello di intera Casa e non di stanza.

### 17. Lo stesso utente può gestire due o più Case? Se sì come?

Con Philips Smart LED connected by WiZ, un utente può creare e gestire un numero illimitato di Case. Per utenti iOS: dalla scheda "Impostazioni", selezionare "Casa in uso", quindi "Crea nuova casa". Per utenti Android: aprire il Menu e cliccare su Impostazioni. Si aprirà la schermata delle impostazioni della Casa. Cliccare su "Casa in uso" per visualizzare l'elenco delle Case. Per creare una nuova Casa, premere il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra. Commutazione automatica tra diverse Case: se attivata, quando il tuo cellulare o tablet si connette ad un Wi-Fi di una Casa in cui sei membro, passerà automaticamente a questa Casa. Se esistono più Case associate allo stesso Wi-Fi, il riconoscimento automatico non sarà possibile.

### 18. Due utenti diversi possono controllare la stessa lampadina e/o stanza?

Sì. Non c'è limite al numero di utenti all'interno di una Casa. Il controllo delle luci Philips Smart LED connected by WiZ può essere condiviso con familiari e amici tramite la gestione degli utenti e i relativi ruoli autorizzativi (Proprietario/Ospite).

### 19. Tutti gli utenti possono controllare da remoto le lampadine?

No. Philips Smart LED connected by WiZ attualmente supporta due ruoli utente, associati a diverse autorizzazioni:

Proprietario: in grado di controllare le luci da qualsiasi luogo e di accedere a tutte le impostazioni come invitare, promuovere e far retrocedere altri utenti, configurare integrazioni, ecc;

Ospite: in grado di controllare l'ecosistema solo tramite Wi-Fi locale. Gli ospiti non possono accedere alle impostazioni o alla gestione utenti e possono essere creati anche con una data di scadenza dell'autorizzazione.

### 20. Posso monitorare il consumo energetico delle lampadine?

Sì. La funzione Consumo energetico (disponibile nel menu della barra laterale su Android e nella scheda Impostazioni su iOS) ti consente di farlo. La prima cifra è relativa al consumo energetico totale della Casa. Potrai inoltre accedere all'analisi dettagliata suddivisa per ora, giorno o settimana.

## Integrazione con altri sistemi e prodotti di terze parti

### 21. Posso integrare i prodotti Philips Smart LED connected by WiZ a prodotti Philips HUE? Se sì come?

No. Non esiste integrazione nativa o interoperabilità tra Hue e Philips Smart LED connected by WiZ. Tuttavia, poiché entrambi sono disponibili tramite integrazioni di terze parti (Alexa, Google, IFTTT ...), puoi controllare sia Philips HUE che Philips Smart LED connected by WiZ contemporaneamente utilizzando tali integrazioni.

### 22. Posso integrare prodotti Philips Smart LED connected by WiZ a lampadine di terze parti sempre Wi-Fi?

No. Le luci Philips Smart LED connected by WiZ hanno il loro firmware, il loro processo di associazione, i loro meccanismi di sicurezza e un'app dedicata. Se desideri utilizzare anche luci di altri produttori, dovrai configurarle con la loro specifica app. Tuttavia, potresti essere in grado di controllare tutte le luci contemporaneamente tramite integrazioni di terze parti (Alexa, Google, IFTTT ...).

### 23. Posso usarle in giardino all'interno di prodotti/apparecchi con IP67 anche interrati?

Sì. Se hai una connessione Wi-Fi nel tuo giardino, puoi usare le luci Philips Smart LED connected by WiZ anche lì. Tuttavia, dovrai assicurarti che il grado di protezione IP del tuo apparecchio sia adatto a tale applicazione all'aperto. Verifica le specifiche direttamente con i responsabili fornitori del prodotto.

### 24. Posso usare app di terze parti per controllare il Sistema oppure solo l'app dedicata?

I dispositivi Philips Smart LED connected by WiZ possono essere configurati solo tramite l'app Philips Smart LED connected by WiZ dedicata, quindi questo sarà il primo passaggio obbligatorio. Una volta configurate, le luci Philips Smart LED connected by WiZ possono essere utilizzate tramite le app delle integrazioni di terze parti, come Alexa, Google Home, SmartThings. Nessun'altra app può leggere le lampadine Philips Smart LED connected by WiZ.

### 25. Esiste compatibilità, già testata, con altri sistemi di domotica (es. BiTicino, Abb, Bosch, Samsung, Comelit, Vimar ecc....)?

Philips Smart LED connected by WiZ è attualmente compatibile con Google Assistant/Google Home, Alexa, IFTTT, Samsung SmartThings, Conrad Connect, Enki, ImperiHome e Alice di Yandex. Potrai sempre verificare tramite l'app eventuali nuove integrazioni.

## HAI BISOGNO DI SUPPORTO?

Per richieste di informazioni su prezzi e prodotti, modalità di acquisto, sostituzioni o resi, richiesta preventivi, reclami, richiesta cataloghi.

• Numero verde **800687109**

• Dall'estero **+39 02.30351141**

• Oppure compilando il modulo che troverai collegandoti al seguente link: <https://www.lighting.philips.it/welcome>



**[www.wizconnected.it](http://www.wizconnected.it)**  
**[www.lighting.philips.it/consumer/smart-wifi-led](http://www.lighting.philips.it/consumer/smart-wifi-led)**

Signify Italy S.p.A.  
Sede legale e amministrativa: Viale Sarca 235, 20126, Milano  
Tel: +39 02.91946.1  
**Numero verde: 800687109**  
<https://www.signify.com/it-it>

© 2023 Signify Holding B.V. Tutti i diritti riservati. Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.

Edizione luglio 2023