

# PHILIPS


Applique murale  
Calgary 3,5 W

myGarden

2700K

Inox

Résistant à l'eau



17315/47/16



## Embellissez votre jardin grâce à la lumière

Avec son aspect acier inoxydable brossé et ses lignes cylindriques, l'applique murale Philips myGarden Calgary apporte la touche finale à vos espaces extérieurs. Dotée d'un détecteur de mouvement, elle projette une lumière blanche de grande qualité là où vous en avez besoin.

### Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité
- Lumière blanche et chaude
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

### Conçu pour votre jardin

- Détecteur de mouvement intégré pratique et sécurisant
- IP44 - résiste aux intempéries

# Points forts

## Économie d'énergie




Cette lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

## Éclairage LED haute qualité



La technologie LED intégrée dans cette lampe Philips est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

## Lumière blanche et chaude



La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les lampes dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante. Cette lampe Philips procure une lumière chaude, pour une atmosphère chaleureuse.

## Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

## Détecteur de mouvement intégré



Un détecteur de mouvement est intégré pour vous accueillir lorsque vous rentrez chez vous ou pour vous indiquer lorsque quelqu'un est arrivé. Lorsque le détecteur détecte un mouvement, la lampe s'allume automatiquement.

## IP44 - résiste aux intempéries



Cet éclairage extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Cet éclairage extérieur est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation en extérieur.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Inox
- Matériaux: Aluminium

## Environnement

- Disposal of the product: At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

## Options/accessoires inclus

- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui

## Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

## Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Des bureaux
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,224 kg
- Hauteur: 13 cm
- Longueur: 12,2 cm
- Largeur: 9,4 cm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 25.000 h
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 30 W
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 320 lm
- Technologie d'ampoule: 230 V
- Couleur de lumière: blanc chaud
- Puissance électrique: 50 Hz
- LED: Oui
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Puissance de l'ampoule incluse: 3.5 W
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Nombre de sources lumineuses: 1

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696125922
- Poids net: 0,22 kg
- Poids brut: 0,29 kg
- Hauteur: 14,8 cm
- Longueur: 9,8 cm
- Largeur: 13,3 cm
- Code 12NC: 915004988901



Date de publication:  
2024-06-17  
Version: 0.433

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)