

PHILIPS

Lumière encastrée
Enif

Éclairages encastrés

Sans ampoule

Nickel

8718696133385



Pleins feux sur le style

Intégrez ce spot Philips pratique dans votre maison. Choisissez votre ampoule LED Philips GU10 en fonction de votre style de spot et garantisiez une lumière de haute qualité et durable.

Facile d'utilisation

- Tête de spot orientable
- Ampoule non incluse

Points forts

Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

Ampoule non incluse

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir le flux lumineux qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Nickel
- Matériaux: Métal

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Non
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Temps de chauffe à 60 %: <2

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile
- Style: Des bureaux
- Type: Éclairages encastrés

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,24 kg
- Longueur de découpe: 7.5 cm
- Largeur de découpe: 7.5 cm
- Hauteur: 3 cm
- Longueur: 9 cm
- Distance d'encastrement: 10 cm
- Largeur: 9 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 90 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: NA
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Non
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 50 W
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696133385
- Poids net: 0,72 kg
- Poids brut: 0,83 kg
- Hauteur: 28 cm
- Longueur: 5 cm
- Largeur: 10 cm
- Code 12NC: 915005223531



Date de publication:
2024-07-25
Version: 0.113

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com