

PHILIPS

Lumière encastrée
Donegal

Éclairages encastrés

Sans ampoule

Blanc

8718696161029



Créez un style lumineux adapté

Fabriqué dans un matériau premium qui ne génère pas de poussière et ne rouille pas, le spot encastrable Philips Donegal est facile à entretenir. Choisissez votre ampoule LED Philips GU10 en fonction de votre style de spot et garantisiez une lumière de haute qualité et durable.

Facile d'utilisation

- Tête de spot orientable

Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Ni poussière, ni rouille

Qualité supérieure

- Facile à nettoyer

Points forts

Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

Facile à nettoyer

Grâce aux matériaux lisses et faciles à nettoyer, votre maison reste attractive, du sol au plafond.

Ni poussière, ni rouille

Le matériau de surface anti-poussière et anti-rouille de ce spot à encastrer limite l'accumulation de poussière et garantit la durée de vie prolongée de votre produit.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Synthétique

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Non
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Temps de chauffe à 60 %: <2

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile
- Style: Des bureaux
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Non

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,248 kg
- Longueur de découpe: 7.0 cm
- Largeur de découpe: 7.0 cm
- Hauteur: 4 cm
- Longueur: 9 cm
- Largeur: 9 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Oui
- LED: Oui
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696161029
- Poids net: 0,25 kg
- Poids brut: 0,36 kg
- Hauteur: 308 mm
- Longueur: 103 mm
- Largeur: 53 mm
- Code 12NC: 915005424831



Date de publication:
2024-07-25
Version: 0.125

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com