

PHILIPS

Borne/éclairage de chemin Radii 1,3 W

Luminaires extérieurs

3000K

Noir

Connectable;Capteur;Solaire;Résistant à l'eau



8720169267213



Nos lampes LED les plus économes en énergie à ce jour

Philips a développé une applique d'extérieur solaire Ultra Efficient qui utilise une nouvelle technologie pour réduire les émissions de carbone, les déchets de matériaux et la consommation d'énergie. Avec une durée de vie exceptionnelle de 50 000 heures, il dure 5 fois plus longtemps que les appliques d'extérieur équivalentes Philips LED, et utilise seulement 50 % de l'énergie correspondante. La solution idéale pour une planète plus durable.

Installation facile

- Aucun câblage requis

Solutions d'éclairage durables

- Ultra Efficient Solar

Une touche d'élégance pour votre jardin

- Optez pour des bornes d'extérieur

Ampoule LED innovante

- Garantie de 5 ans sur le système LED

8720169267213

Conçus pour l'extérieur

- IP44 - résiste aux intempéries

Éclairage de qualité supérieure

- Lumière blanche éclatante 3 000 K

Points forts

Aucun câblage requis

Cette lampe est entièrement alimentée par l'énergie solaire. Aucun câblage n'est nécessaire, ce qui rend ces lumières faciles à positionner et à repositionner n'importe où dans votre jardin ou dans un autre espace extérieur.

Ultra Efficient Solar

Avec le système Philips Ultra Efficient Solar, ces luminaires fournissent jusqu'à 40 heures de lumière sur une batterie entièrement chargée. Profitez d'une lumière vive toute la nuit, même par mauvais temps ou par temps couvert.

Optez pour des bornes d'extérieur

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette borne, parfaite pour éclairer votre jardin et la périphérie de votre terrasse, ou encore pour révéler les allées et entrées de garage.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans offerte pour ce luminaire, Philips offre également une garantie de 5 ans sur le système LED (le module LED et le driver).

IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

Lumière blanche éclatante 3 000 K

Saviez-vous que les différentes nuances de lumière blanche sont identifiées à l'aide de différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K) ? Les températures de couleur inférieures produisent une lumière blanche chaude et confortable, tandis que les températures de couleur supérieures produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière blanche éclatante de 3 000 K.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Module LED garanti 5 ans: Oui
- Tête de spot orientable: Non
- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Détecteur nuit et jour: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui
- Énergie solaire: Oui
- Lumière blanche et chaude: Non
- Point focal: Non

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Des bureaux
- Type: Borne/éclairage de chemin
- EyeComfort: Non
- Innovations LED: UltraEfficient
- Fonctionnalités supplémentaires: Connectable, Détecteur, Solaire, Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,912 kg
- Hauteur: 60 cm
- Longueur: 17,5 cm
- Largeur: 17,5 cm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 50.000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 250
- Couleur de lumière: 3000 K
- Puissance électrique: 4 V
- Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: A
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 1.3 W
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe III
- Source lumineuse remplaçable: Oui

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169267213
- Poids net: 0,91 kg
- Poids brut: 1,41 kg
- Hauteur: 63 cm
- Longueur: 20 cm
- Largeur: 20 cm
- Code 12NC: 929004067401



Date de publication:
2024-07-25
Version: 0.242

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.