

PHILIPS

Ampoule dépolie à filament 60W A60 E27 x2

LED

2700K

840 lm

50 000 h



8720169275072



Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Ampoule Philips LED dernier cri offrant une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes en intérieur. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et devrez remplacer les ampoules bien moins souvent, sans pour autant transiger sur la qualité d'éclairage.

Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

Optez pour une solution durable

- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie
- Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 50 ans

Points forts

Conçu pour le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie qu'offrent les LED sans sacrifier la qualité de lumière. Économisez instantanément plus de 90 % d'énergie en remplaçant vos ampoules halogènes ou à incandescence existantes.

Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 50 ans



Grâce à une durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos ampoules et vous profiterez d'une excellente solution d'éclairage pendant plus de 50 ans.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Dépoli
- Matériaux des lampes: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,4 cm
- Largeur: 6 cm

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Durée de vie nominale: 50.000 h

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 840 lm
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Efficacité: 210 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169275072
- Code commercial: 872016927507200
- Titre du produit: LED CLA 60W A60 E27 2700K FR UE 2PF/SRT

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.4
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance: 4 W
- Puissance équivalente: 60 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,4 cm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169275072
- Poids net: 0,07 kg
- Poids brut: 0,13 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 6,6 cm
- Largeur: 13,1 cm



Date de publication:
2025-03-04
Version: 0.327

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.