

# PHILIPS

Ampoule ambre à  
filament 50W G95 E27

LED

2200-2700 K

640 lm

15 000 h

Gradation



8720169323476



## Conçu pour être vu

La nouvelle collection Deco transforme votre maison grâce à un mélange parfait de lumière blanche chaude, avec une expérience d'éclairage sobre et minimaliste.

**Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte**

- Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes

# Points forts

## Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes



« Ces magnifiques lampes à filament visible apportent une touche d'élégance et de nostalgie dans n'importe quelle pièce. L'effet est garanti qu'elles soient allumées ou éteintes. »

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule globe non directionnelle
- Prise: E27
- Intensité réglable: Uniquement avec certains variateurs
- Finition ampoule: Ambre
- Matériaux des lampes: Verre

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 14 cm
- Largeur: 9,5 cm

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20.000
- Durée de vie nominale: 15.000 h

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 330 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2200-2700 K
- Flux lumineux nominal: 640 lm

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

## Autres caractéristiques

- Efficacité: 91 lm/W

## Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169323476
- Code commercial: 872016932347600
- Titre du produit: LED 50W G95 E27 AMBER WGD SP

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC 230 V
- Puissance: 7 W
- Puissance équivalente: 50 W
- Classe énergétique: F

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 14 cm

## Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1902865

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8720169323476
- Hauteur: 18,2 cm
- Longueur: 13,1 cm
- Poids net: 0,06 kg
- Poids brut: 0,11 kg
- Largeur: 10,3 cm



Date de publication:  
2024-11-22  
Version: 0.166

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.