

PHILIPS

ProjectLine étanche

Luminaire LED

60 cm

Lumière blanche 4 000 K

2 000 lm

Câblage traversant



8720169500259



Une qualité professionnelle pour votre projet

Des luminaires LED étanches et solides pour usage industriel (résistantes aux intempéries). Vous pouvez connecter plusieurs luminaires (jusqu'à 6) en série avec sa conception câblage traversant. La gamme ProjectLine étanche est robuste (IK08) et protégée de la poussière et des projections d'eau dans toutes les directions (IP65). Les luminaires peuvent être montés en applique (montage horizontal), au plafond ou suspendus. Idéals pour l'éclairage général (espace de travail), les zones de stockage, les parkings et les sous-sols grâce à leur puissant flux lumineux blanc chaud.

Une solution durable

- Économisez de l'énergie dès l'allumage

Optez pour un éclairage de haute qualité

- Vous pouvez avoir entièrement confiance dans les indications des emballages Philips.

Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 35 000 heures

Points forts

Efficacité énergétique

Toutes les ampoules LED à économie d'énergie Philips vous permettent d'économiser de l'énergie dès que vous appuyez sur l'interrupteur. Elles utilisent moins de kilowatts tout au long de leur durée de vie et vous permettent donc de réduire vos factures. Les économies réalisées dépendent du type de l'ampoule et de la technologie qu'elle utilise.

Qualité fiable

Philips tient ses promesses en ce qui concerne les performances de ses ampoules LED. Vous pouvez avoir entièrement confiance dans les indications des emballages Philips concernant la luminosité, la durée de vie et l'équivalence de puissance par rapport aux ampoules à incandescence.

Longue durée de vie, jusqu'à 35 000 heures

Avec la technologie LED de Philips, la durée de vie de votre produit est prolongée jusqu'à 35 000 heures.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur du boîtier: Blanc
- Matériaux du boîtier: Polycarbonate
- Finition du cache optique/de la lentille: Opale
- Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate

Durée de vie

- Gamme de températures ambiantes: -20 à +40 °C

Environnement

- Évaluation de la durabilité: -

Garantie

- Garantie: 2 ans

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): >80
- Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse: -
- Tolérance de flux lumineux: +/-10%
- Code couleur: Blanc neutre 840
- Flux lumineux constant: Non
- Température de couleur corrélée (nom.): 4000
- Chromaticité initiale: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 110°
- Flux lumineux: 2.000 lm
- Niveau de gradation maximal: Non applicable
- Matériaux optiques: Polycarbonate
- Type d'optique: Symétrique
- Matériaux du réflecteur: -
- Rouge saturé (R9): <50
- Performance température ambiante Tq: 25 °C
- Effet stroboscopique: 0,4
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 111 lm/W
- Taux d'éblouissement unifié: 31

Divers

- Conçu spécialement pour: Hôtel et restaurant
- Fonctionnalités supplémentaires: ProjectLine, Température de couleur multiple

Autres caractéristiques

- Marquage ENEC: -
- Marquage CE: Marquage CE
- Risque photobiologique: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Spécification des risques photobiologiques: 0,2 m
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Puissance système

- Tension d'entrée: 220-240
- Courant d'appel: 12 A
- Temps d'appel: 0,35 ms
- Facteur de puissance (fraction): 0.9

Consommation électrique

- Consommation électrique CLO moyenne: - W
- Consommation électrique CLO initiale: - W
- Consommation électrique: 18 W
- Tolérance de consommation électrique: +/-10%

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 60 mm
- Longueur totale: 580 mm
- Largeur totale: 60 mm

Spécificités techniques

- Câble: -
- Connexion: Connecteur à poussoir 2 pôles
- Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 35 000 h: 7,5 %
- Interface de commande: -
- Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d'alimentation électrique (Marche/ Arrêt)
- Ballast/pilote inclus: Oui
- Matériel de fixation: -
- Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Essai au fil incandescent: Température 850 °C, durée 30 s
- Code d'indice de protection: IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau
- Fréquence linéaire: 50 or 60
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h: -
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 35 000 h: 65
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h: -
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 75 000 h: -
- Code de protection contre les chocs méca.: IK08 | 5 J protection contre le vandalisme
- Nombre d'appareillages: 1 unité
- Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 26
- Classe de protection CEI: Classe de sécurité II
- Convient pour la commutation aléatoire: Oui
- Variation de l'intensité lumineuse: Non

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169500259
- Poids net: 0,36 kg
- Poids brut: 0,44 kg
- Hauteur: 6,5 cm
- Longueur: 60,5 cm
- Largeur: 6,5 cm
- Code 12NC: 911401815585



Date de publication:
2024-06-17
Version: 0.219

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com