

PHILIPS

Ampoule


DEL

4 W-40 W

E26

Jaune

046677568856



Illuminez votre maison avec des possibilités infinies.

Les ampoules DEL à économie d'énergie de Philips offrent une luminosité instantanée et rendent les couleurs plus vives. Elles conviennent à merveille aux activités et occasions spéciales.

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard

Optez pour une solution durable

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

La lumière au-delà de l'illumination

- Ampoules de verre coloré classiques

Caractéristiques

Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard



Avec sa forme esthétique et ses dimensions classiques, cette ampoule à DEL standard constitue une solution d'éclairage contemporaine basse consommation. Le remplacement

durable parfait des ampoules à incandescence standard traditionnelles. Brad, relisez à nouveau cette copie pour tout cela. Ne se lit pas bien.

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des lampes à DEL sans sacrifier la qualité de l'éclairage. Économisez instantanément plus de 80 % des coûts d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes actuelles.

Couleurs vives (verre)

Des ampoules à DEL colorées festives pour décorer votre maison de couleurs vives pour les Fêtes et les occasions spéciales. Le verre coloré garantit une saturation élevée qui produit des couleurs encore plus vives, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Fini des ampoules: Jaune
- Intensité variable: Non
- Matériau de l'ampoule: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,6 cm
- Largeur: 6 cm

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Plage de températures ambiantes: -20 °C à 45 °C
- Durée de vie nominale: 15 000 h

Environnement

- Disposal of the product: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 0.5 s

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Conformes aux directives EU RoHS.: Oui

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677568856
- EOC: 568857
- Titre du produit: 4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF

Alimentation

- Facteur de puissance (fraction): 0.40

Consommation

- Facteur de puissance: 0.4
- Tension: 120 V
- Puissance: 4 W
- Équivalence en watts: 40 W
- Consommation: 4 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,6 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz
- Line Frequency: 60 Hz
- Intensité variable: Non
- Culot-Base: E26 | Single Contact Medium Screw

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677568856
- Poids net: 0,03 kg
- Poids brut: 0,09 kg
- Hauteur: 17,1 cm
- Longueur: 6,5 cm
- Largeur: 7,5 cm



Date de publication :
2025-03-10
Version: 0.45

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.