

PHILIPS

DELtube Type A T8

DEL

1 200 mm

3 000/3 500/4 000/5 000/6 500 K

G13

046677580230



Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

La mise à niveau vers les tubes à DEL Philips est un moyen simple et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents par une technologie à DEL moderne et efficace. Sélectionnez la température de couleur souhaitée au moyen de l'interrupteur avant d'installer le tube à DEL.

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Compatible avec la plupart des ballasts électroniques à allumage instantané

Optez pour une solution durable

- Ampoule longue durée, jusqu'à 36 ans

Caractéristiques

Compatibilité avec le ballast InstantFit

Les tubes DEL InstantFit de Philips ont été testés et fabriqués de façon à fonctionner sur plus de types de ballasts que les produits concurrents

vendus sur le marché. Vérifiez la liste de compatibilité ici (lien vers http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/United%20States/ODLI20180301_001-UPD-en_US-

PLt-16118CR_InstantFit_Ballast-Compatibility-Guide_2018-1.pdf)

Durée de vie moyenne de 36 000 heures

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: T8
- Douille: G13
- Type de verre: Givré
- Fini des ampoules: Givré
- Intensité variable: Non
- Matériau de l'ampoule: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 121,23 cm
- Largeur: 2,78 cm

Conception et finition

- Matériau: Verre

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 36 000 h

Environnement

- Disposal of the product: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 240 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 3000/3500/4000/5000/6500 K
- Flux lumineux nominal: 1700, 1700, 1800, 1800, 1800 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 3000K/3500K/4000K/5000K/6500K

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Efficacité: 112 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677580230
- EOC: 580233
- Titre du produit: 16T8/LED/48-5CCT/IF18/G 10/1 FB

Consommation

- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 110-280 V
- Puissance: 16 W
- Équivalence en watts: 32 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 121,23 cm

Service

- Garantie: 5 ans

Fiche technique

- Fréquence: VA51018829 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677580230
- Poids net: 0,23 kg
- Poids brut: 0,3 kg
- Hauteur: 125,5 cm
- Longueur: 2,9 cm
- Largeur: 2,9 cm



Date de publication :
2025-01-27
Version: 0.47

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com