

PHILIPS

Réflecteur PAR16S
E26 x3, 50 W

DEL

3000

400 lm

25000

Gradation

046677587185



Éclairage en faisceau étroit à DEL offrant une lumière à intensité réglable de qualité

Les lampes à éclairage directionnel à DEL PAR à intensité variable Philips représentent une solution durable et écoénergétique pour remplacer les projecteurs halogènes. Elles produisent une lumière blanche éclatante, idéale pour l'éclairage général et l'éclairage de type projecteur.

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'un réflecteur halogène

La lumière au-delà de l'illumination

- À allumage instantané

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Caractéristiques

Remplace un réflecteur halogène



Avec sa forme esthétique et ses dimensions classiques, ce réflecteur à DEL moderne constitue une solution

d'éclairage contemporaine à basse consommation, idéal pour remplacer les réflecteurs halogènes classiques.

À allumage instantané Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il clignote. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Réflecteur orientable
- Douille: E26
- Fini des ampoules: Transparent
- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs spécifiques
- Matériau de l'ampoule: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 5,5 cm
- Largeur: 5 cm

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 25 000 h

Environnement

- Disposal of the product: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 40 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 95
- Température de couleur: 3000 K
- Flux lumineux nominal: 400 lm

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Efficacité: 95 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677587185
- EOC: 587188
- Titre du produit:
4.2PAR16S/PER/UD/30/G/E26/F40/
D/T 4/3CT

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC 120 V
- Puissance: 4,2 W
- Équivalence en watts: 50 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 5,5 cm

Valeurs nominales

- Intensité nominale de crête: 502 cd

Fiche technique

- Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677587185
- Poids net: 0,17 kg
- Poids brut: 0,21 kg
- Hauteur: 12,1 cm
- Longueur: 5,5 cm
- Largeur: 13 cm
- Numéro de matériau (12CN):
929003701035



Date de publication :
2024-07-25
Version: 0.112

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.