

PHILIPS

Ampoule (à intensité variable)

DEL


8,9 W - 100 W

E26

Lumière du jour

Gradation

046677589028



Lampe ultra efficace, offre la solution la plus durable et la plus écoénergétique pour VOUS

L'ampoule à DEL Philips offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes à l'intérieur. Vous économiserez immédiatement sur les coûts énergétiques et réduirez la fréquence de remplacement des ampoules, sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Optez pour une solution durable

- Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans

La lumière au-delà de l'illumination

- Intensité réglable

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop

lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans

Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 50 000 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 50 ans.

Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/ extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Fini des ampoules: Transparent
- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs spécifiques
- Matériau de l'ampoule: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,5 cm
- Largeur: 6 cm

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 100 000
- Durée de vie nominale: 50 000 h

Environnement

• Disposal of the product: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 300 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 5000 K
- Flux lumineux nominal: 1520 lm

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Efficacité: 170 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677589028
- EOC: 589028
- Titre du produit: 8.9A19/UE/950/CL/G/E26/D T20 4/1PF CA

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC 120 V
- Puissance: 8,9 W
- Équivalence en watts: 100 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,5 cm

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677589028
- Poids net: 0,04 kg
- Poids brut: 0,06 kg
- Hauteur: 17,1 cm
- Longueur: 7,5 cm
- Largeur: 6,5 cm
- Numéro de matériau (12CN): 929003765505



Date de publication :
2024-06-17
Version: 0.76

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com